



GreenSpace Flex

RS378Z M87 D110 R-R FX D

Accessory, GreenSpace Flex

GreenSpace Flex merupakan portofolio performa yang dibuat untuk segmen Hospitality negara GC/GM. Dengan konsep desain modular, mesin ringan, dan garis tepi berbeda yang memiliki berbagai kombinasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam.

Product data

Informasi Umum		Tingkat redup maksimum	
Tipe mesin sumber cahaya	-	Tidak berlaku	
Tangga penawaran	Kinerja	Mekanis dan Housing	
Periode garansi	3 tahun	bahan perumahan	Aluminium
Teknis Lampu		Material penutup optik	-
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	-	Material fiksasi	Aluminium
Indeks renderasi warna (CRI)	-	Warna Housing	Putih
Warna sumber cahaya	-	Lapisan penutup optik	-
Pengoperasian dan Kelistrikan		Panjang keseluruhan	0 mm
Tegangan Masuk	- V	Lebar keseluruhan	0 mm
Frekuensi Garis	- Hz	Tinggi keseluruhan	67 mm
Kabel	-	Diameter keseluruhan	124 mm
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	-	Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	67 x 0 x 0 mm
Kelas perlindungan IEC	-	Material	Aluminium
Kontrol dan Peredupan		Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Antarmuka kontrol	-	Kode pelindung dampak mekanis	IK04 [0.5 J tambahan standar]
Output cahaya konstan	Tidak	Aksesori warna	Putih
		Tipe penutup optik	-
		Berat Bersih (Bagian)	0,220 kg

Greenspace Flex

Penyetujuan dan Aplikasi




Tanda CE	Tidak
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +45 °C

Data Produk

Nama produk pesanan	RS378Z M87 D110 R-R FX D
Nama lengkap produk	RS378Z M87 D110 R-R FX D

Kode produk lengkap	911401722072
Kode urutan	911401722072
No. Material (12NC)	911401722072
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	24

Dimensional drawing



Cut out: Ø110

