



UniSpot

BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB

UniSpot, 3780 lm, 50 W, 830 blanco cálido, Seguridad clase I

Philips UniSpot presenta un diseño sofisticado y compacto que equilibra belleza y funcionalidad, integrándose de forma discreta en diversas aplicaciones urbanas. Los focos de la gama UniSpot presentan una geometría cilíndrica separada en dos secciones. La sección frontal proporciona iluminación, mientras que la sección trasera se conecta a sistemas de calefacción u otros mediante una variedad de accesorios. Dos placas indicadoras en el soporte y la base hacen que el proceso de instalación sea simple y fácil.

Datos del producto

Información general	
Driver incluido	Sí

Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	3.780 lm
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	75 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Color de la fuente de luz	830 blanco cálido

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Consumo de energía	50 W
Factor de potencia (fracción)	0,9
Conexión	Latiguillos/cables
Cable	Cable de 0,5 m sin clavija, 3 polos

Clase de protección IEC	Seguridad clase I
-------------------------	-------------------

Controles y regulación	
Regulable	No
Interfaz de control	-

Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Material del cierre óptico/lente	Vidrio
Color de la carcasa	Gris oscuro
Código de protección de entrada	IP66 [Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [1 J]
Tipo de cubierta óptica	Vidrio transparente
Peso neto (pieza)	2,850 kg

Aprobación y aplicación

Marca CE	Si
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB
-------------------------------	---------------------------------

Nombre completo del producto	BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB
Full EOC	872110370294499
Código de pedido	70294499
Código 12NC	911401733444
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8721103702944
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8721103702944

Plano de dimensiones

