



UniSpot

BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB

UniSpot, 3780 lm, 50 W, 830 ánh sáng trắng ấm, DMX, Cấp an toàn I

Philips UniSpot sở hữu thiết kế tinh tế và nhỏ gọn, hài hòa giữa vẻ đẹp và tính năng, dễ dàng hòa nhập một cách tự nhiên vào nhiều ứng dụng đô thị khác nhau. Đèn chiếu điểm trong dòng sản phẩm UniSpot có thiết kế hình trụ, được chia thành hai phần. Phần phía trước cung cấp ánh sáng, trong khi phần phía sau kết nối với hệ thống sưởi hoặc các hệ thống khác bằng nhiều phụ kiện khác nhau. Hai tấm chỉ dẫn trên giá đỡ và đế giúp quá trình lắp đặt trở nên đơn giản và dễ dàng.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	3.780 lm
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	3000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	75 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80
Màu sắc nguồn sáng	830 ánh sáng trắng ấm
Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 or 60 Hz
Mức tiêu thụ điện	50 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9
Kết nối	Dây/cáp bay và 2 Đầu nối 4 cực

Cáp	Cáp 0,3 m không có phích cắm 3 cực + 2 cáp 0,3 m có đầu nối 4 cực
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Giao diện điều khiển	DMX
Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Hợp kim nhôm
Vật liệu chụp quang học	Thủy tinh
Màu vỏ đèn	Ghi sẫm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06 [1 J]
Kiểu chụp quang học	Kính trong suốt
Trọng lượng tịnh (Bộ)	2,850 kg

Phê duyệt và ứng dụng

Dấu CE	Có
Nhiệt độ môi trường cho phép	-40 đến +50°C

Hiệu suất ban đầu (Tuần thử IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB
-----------------------	-------------------------------------

Tên sản phẩm đầy đủ	BVP378 4LED 30K 220V 25 RDM 50W COB
Mã sản phẩm đầy đủ	872110370300299
Mã đơn hàng	911401733544
Số vật liệu (12NC)	911401733544
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8721103703002
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	6
EAN/UPC - Vỏ	8721103703002

Bản vẽ kích thước

