



UniSpot

BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB

UniSpot, 3900 lm, 50 W, 840 blanco neutro, DMX, Seguridad clase I

Philips UniSpot presenta un diseño sofisticado y compacto que equilibra belleza y funcionalidad, integrándose de forma discreta en diversas aplicaciones urbanas. Los focos de la gama UniSpot presentan una geometría cilíndrica separada en dos secciones. La sección frontal proporciona iluminación, mientras que la sección trasera se conecta a sistemas de calefacción u otros mediante una variedad de accesorios. Dos placas indicadoras en el soporte y la base hacen que el proceso de instalación sea simple y fácil.

Datos del producto

Información general		Conexión	
Driver incluido	Sí	Cable	Latiguillos/cables y 2 conectores push-in de 4 polos
Datos técnicos de la luz		Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Flujo luminoso	3.900 lm	Controles y regulación	
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K	Regulable	Sí
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	78 lm/W	Interfaz de control	DMX
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80	Mecánicos y de carcasa	
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro	Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Operativos y eléctricos		Material del cierre óptico/lente	Vidrio
Tensión de entrada	220 a 240 V	Color de la carcasa	Gris oscuro
Line Frequency	50 or 60 Hz	Código de protección de entrada	IP66 [Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Consumo de energía	50 W		
Factor de potencia (fracción)	0.9		

Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [1 J]
Tipo de cubierta óptica	Vidrio transparente
Peso neto (pieza)	2,850 kg
Aprobación y aplicación	
Marca CE	SI
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB
Nombre completo del producto	BVP378 4LED 40K 220V 25 RDM 50W COB
Full EOC	872110370301999
Código de pedido	70301999
Código 12NC	911401733554
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8721103703019
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8721103703019

Plano de dimensiones

