



UniSpot

BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W

UniSpot, 1090 lm, 50 W, Vermelho, verde e azul, DMX, Classe de segurança I

O Philips UniSpot apresenta um design sofisticado e compacto que equilibra beleza e funcionalidade, integrando-se discretamente a diversos ambientes urbanos. Os holofotes da linha UniSpot apresentam uma geometria cilíndrica dividida em duas secções. A parte frontal fornece iluminação, enquanto a parte traseira se conecta ao sistema de aquecimento ou a outros sistemas usando uma variedade de acessórios. Duas placas indicadoras no suporte e na base tornam o processo de instalação simples e fácil.

Dados do produto

Informações gerais		Conexão	
Driver incluído	Sim	Cabos/fios suspensos e dois conectores de botão de quatro polos	
Dados técnicos de luz		Cabo	Cabo de 0,3 m sem plugue com três polos + 2 cabos de 0,3 m com conector com quatro polos
Fluxo luminoso	1.090 lm	Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	-	Controles e dimerização	
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	21 lm/W	Regulável	Sim
Color rendering index (CRI)	>80	Interface de controle	DMX
Cor da fonte de luz	Vermelho, verde e azul	Dados mecânicos e de compartimento	
Dados elétricos e de operação		Material do compartimento	Liga de alumínio
Tensão de entrada	220 a 240 V	Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Vidro
Line Frequency	50 or 60 Hz	Cor do compartimento	Cinza escuro
Consumo de energia	50 W		
Fator de potência (fração)	0.9		

Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [1 J]
Tipo de acessório de difusor ótico	Vidro claro
Peso líquido (peça)	2,850 kg
Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 50 °C
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W
Nome do produto completo	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W
Full EOC	872110370309599
Descrição do código local	BVP378 4LED RGB 220V 15 RDM 50W
Código de encomenda	911401733634
Nº do material (12NC)	911401733634
Código local	911401733634
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8721103703095
Numerador SAP — Embalagens por exterior	6
EAN/UPC - caixa	8721103703095

Desenho dimensional

