UniSpot

BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W

UniSpot, 1405 lm, 50 W, Vermelho, verde, azul e branco, DMX, Classe de segurança I

O Philips UniSpot apresenta um design sofisticado e compacto que equilibra beleza e funcionalidade, integrando-se discretamente a diversos ambientes urbanos. Os holofotes da linha UniSpot apresentam uma geometria cilíndrica dividida em duas secções. A parte frontal fornece iluminação, enquanto a parte traseira se conecta ao sistema de aquecimento ou a outros sistemas usando uma variedade de acessórios. Duas placas indicadoras no suporte e na base tornam o processo de instalação simples e fácil.

Dados do produto

Informações gerais	
Driver incluído	Sim

Dados técnicos de luz	
Fluxo luminoso	1.405 lm
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	RGBW
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	28 lm/W
Color rendering index (CRI)	>80
Cor da fonte de luz	Vermelho, verde, azul e branco

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Consumo de energia	50 W
Fator de potência (fração)	0.9

Conexão	Cabos/fios suspensos e dois conectores de botão de quatro polos
Cabo	Cabo de 0,3 m sem plugue com três polos + 2 cabos de 0,3 m com conector com quatro polos
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I

Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Interface de controle	DMX

Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Liga de alumínio
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Vidro
Cor do compartimento	Cinza escuro

UniSpot

Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [1 J]
Tipo de acessório de difusor ótico	Vidro claro
Peso líquido (peça)	2,850 kg

Aprovação e aplicação

Marca CE	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 50 °C

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W
Nome do produto completo	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W
Full EOC	872110370311899
Descrição do código local	BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W
Código de encomenda	911401733654
Nº do material (12NC)	911401733654
Código local	911401733654
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8721103703118
Numerador SAP — Embalagens por exterior	6
EAN/UPC – caixa	8721103703118

Desenho dimensional



© 2026 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.