PHILIPS

# BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB

911401733874

## UniSpot, 880 lm, 10 W, Branco neutro 840, DMX, Classe de segurança III

O Philips UniSpot apresenta um design sofisticado e compacto que equilibra beleza e funcionalidade, integrando-se discretamente a diversos ambientes urbanos. Os holofotes da linha UniSpot apresentam uma geometria cilíndrica dividida em duas secções. A parte frontal fornece iluminação, enquanto a parte traseira se conecta ao sistema de aquecimento ou a outros sistemas usando uma variedade de acessórios. Duas placas indicadoras no suporte e na base tornam o processo de instalação simples e fácil.

### Informações gerais

| | |
|---|---|
| Driver incluído | N |

### Dados técnicos de luz

| | |
|---|---|
| Fluxo luminoso | 880 lm |
| Temperatura de cor correlacionada (nom.) | 4000 K |

| | |
|---|---|
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) | 88 lm/W |
| Color rendering index (CRI) | >80 |
| Cor da fonte de luz | Branco neutro 840 |

## Dados elétricos e de operação

| | |
|---|---|
| Tensão de entrada | 24 V |
| Line Frequency | - Hz |
| Consumo de energia | 10 W |
| Fator de potência (fração) | - |
| Conexão | Dois conectores de botão de cinco polos |
| Cabo | 2 cabos de 0,3 m com conector com cinco polos |
| Proteção/Classe IEC | Classe de segurança III |

## Controles e dimerização

| | |
|---|---|
| Regulável | Sim |
| Interface de controle | DMX |

## Dados mecânicos e de compartimento

| | |
|---|---|
| Material do compartimento | Liga de alumínio |
| Tipo de acessório de lente/ difusor ótico | Vidro |
| Cor do compartimento | Cinza escuro |
| Código de proteção de entrada | IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos] |
| Código de proteção mecânica contra impactos | IK06 [1 J] |
| Tipo de acessório de difusor ótico | Vidro claro |
| Peso líquido (peça) | 0,500 kg |

## Desenho dimensional



## Aprovação e aplicação

| | |
|---|---|
| Marca CE | Sim |
| Intervalo de temperatura ambiente | -40 a 50 °C |

## Desempenho inicial (compatível com IEC)

| | |
|---|---|
| Tolerância do fluxo luminoso | +/-10% |
| Tolerância de consumo de energia | +/-10% |

## Dados do produto

| | |
|---|---|
| Nome de produto da encomenda | BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB |
| Nome do produto completo | BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB |
| Full EOC | 872110370229699 |
| Descrição do código local | BVP375 1LED 40K 24V 25 DMX 10W COB |
| Código de encomenda | 911401733874 |
| Nº do material (12NC) | 911401733874 |
| Código local | 911401733874 |
| Numerador — Quantidade por embalagem | 1 |
| EAN/UPC - produto/caixa | 8721103702296 |
| Numerador SAP — Embalagens por exterior | 40 |
| EAN/UPC – caixa | 8721103702296 |

## Documentos Relacionados

| Documentos e Certificados | Nome do Documento | Download |
|---|---|---|
| Installation Instructions | UniSpot-BVP375-INI.pdf | Download |

© 2026 Signify Holding. Todos os direitos são reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações, sem aviso prévio. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.