



# UniSpot

## BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W

UniSpot, 185 lm, 10 W, Vermelho, verde, azul e branco, DMX, Classe de segurança III

O Philips UniSpot apresenta um design sofisticado e compacto que equilibra beleza e funcionalidade, integrando-se discretamente a diversos ambientes urbanos. Os holofotes da linha UniSpot apresentam uma geometria cilíndrica dividida em duas secções. A parte frontal fornece iluminação, enquanto a parte traseira se conecta ao sistema de aquecimento ou a outros sistemas usando uma variedade de acessórios. Duas placas indicadoras no suporte e na base tornam o processo de instalação simples e fácil.

### Dados do produto

Informações gerais		Cabo	
Driver incluído	N	2 cabos de 0,3 m com conector com cinco polos	
Dados técnicos de luz		Proteção/Classe IEC	
Fluxo luminoso	185 lm	Classe de segurança III	
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	RGBW	Controles e dimerização	
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	18 lm/W	Regulável	
Color rendering index (CRI)	>80	Interface de controle	
Cor da fonte de luz	Vermelho, verde, azul e branco	Dados mecânicos e de compartimento	
Dados elétricos e de operação		Material do compartimento	
Tensão de entrada	24 V	Liga de alumínio	
Line Frequency	- Hz	Tipo de acessório de lente/difusor ótico	
Consumo de energia	10 W	Vidro	
Fator de potência (fração)	-	Cor do compartimento	
Conexão	Dois conectores de botão de cinco polos	Cinza escuro	
		Código de proteção de entrada	
		IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]	
		Código de proteção mecânica contra impactos	
		IK06 [1 J]	

Tipo de acessório de difusor ótico	Vidro claro
Peso líquido (peça)	0,500 kg

**Aprovação e aplicação**

Marca CE	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 50 °C

**Desempenho inicial (compatível com IEC)**

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

**Dados do produto**

Nome de produto da encomenda	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W
------------------------------	-----------------------------------

Nome do produto completo	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W
Full EOC	872110370238899
Descrição do código local	BVP375 1LED RGB30K 24V 55 DMX 10W
Código de encomenda	911401733964
Nº do material (12NC)	911401733964
Código local	911401733964
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8721103702388
Numerador SAP – Embalagens por exterior	40
EAN/UPC – caixa	8721103702388

**Desenho dimensional**

