PHILIPS

BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB

911401734064

UniSpot, 1730 lm, 20 W, Branco quente 830, Classe de segurança III

O Philips UniSpot apresenta um design sofisticado e compacto que equilibra beleza e funcionalidade, integrando-se discretamente a diversos ambientes urbanos. Os holofotes da linha UniSpot apresentam uma geometria cilíndrica dividida em duas secções. A parte frontal fornece iluminação, enquanto a parte traseira se conecta ao sistema de aquecimento ou a outros sistemas usando uma variedade de acessórios. Duas placas indicadoras no suporte e na base tornam o processo de instalação simples e fácil.

Informações gerais

Driver incluído	N

Dados técnicos de luz

Fluxo luminoso	1.730 lm
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	3000 K

Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	86 lm/W
Color rendering index (CRI)	>80
Cor da fonte de luz	Branco quente 830

Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada	24 V
Line Frequency	- Hz
Consumo de energia	20 W
Fator de potência (fração)	-
Conexão	Dois conectores de botão de dois polos
Cabo	2 cabos de 0,3 m com conector com dois polos
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança III

Controles e dimerização

Regulável	Não
Interface de controle	-

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Liga de alumínio
Tipo de acessório de lente/ difusor ótico	Vidro
Cor do compartimento	Cinza escuro
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [1 J]
Tipo de acessório de difusor ótico	Vidro claro
Peso líquido (peça)	0,839 kg

Desenho dimensional



Aprovação e aplicação

Marca CE	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 50 °C

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB
Nome do produto completo	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB
Full EOC	872110370244999
Descrição do código local	BVP376 1LED 30K 24V 20 20W COB
Código de encomenda	911401734064
Nº do material (12NC)	911401734064
Código local	911401734064
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8721103702449
Numerador SAP — Embalagens por exterior	18
EAN/UPC – caixa	8721103702449

Documentos Relacionados

Documentos e Certificados	Nome do Documento	Download
Installation Instructions	UniSpot-BVP376-INI.pdf	Download

© 2026 Signify Holding. Todos os direitos são reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações, sem aviso prévio. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.