UniSpot

BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB

UniSpot, 1695 lm, 20 W, Branco neutro 840, DMX, Classe de segurança III

O Philips UniSpot apresenta um design sofisticado e compacto que equilibra beleza e funcionalidade, integrando-se discretamente a diversos ambientes urbanos. Os holofotes da linha UniSpot apresentam uma geometria cilíndrica dividida em duas secções. A parte frontal fornece iluminação, enquanto a parte traseira se conecta ao sistema de aquecimento ou a outros sistemas usando uma variedade de acessórios. Duas placas indicadoras no suporte e na base tornam o processo de instalação simples e fácil.

Dados do produto

Informações gerais	
Driver incluído	N

Dados técnicos de luz	
Fluxo luminoso	1.695 lm
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	84 lm/W
Color rendering index (CRI)	>80
Cor da fonte de luz	Branco neutro 840

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	24 V
Line Frequency	- Hz
Consumo de energia	20 W
Fator de potência (fração)	-
Conexão	Dois conectores de botão de cinco polos
Cabo	2 cabos de 0,3 m com conector com cinco polos
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança III

Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Interface de controle	DMX

Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Liga de alumínio
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Vidro
Cor do compartimento	Cinza escuro
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [1 J]

UniSpot

Tipo de acessório de difusor ótico	Vidro claro
Peso líquido (peça)	0,839 kg

Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 50 °C

Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB

Nome do produto completo	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB
Full EOC	872110370255599
Descrição do código local	BVP376 1LED 40K 24V 35 DMX 20W COB
Código de encomenda	911401734214
Nº do material (12NC)	911401734214
Código local	911401734214
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8721103702555
Numerador SAP — Embalagens por exterior	18
EAN/UPC – caixa	8721103702555

Desenho dimensional



© 2026 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.