

# PHILIPS

## Lighting



## UniSpot

### BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W

UniSpot, 310 lm, 12 W, Đỏ, xanh lục và xanh lam, DMX, Cấp an toàn III

Philips UniSpot sở hữu thiết kế tinh tế và nhỏ gọn, hài hòa giữa vẻ đẹp và tính năng, dễ dàng hòa nhập một cách tự nhiên vào nhiều ứng dụng đô thị khác nhau. Đèn chiếu điểm trong dòng sản phẩm UniSpot có thiết kế hình trụ, được chia thành hai phần. Phần phía trước cung cấp ánh sáng, trong khi phần phía sau kết nối với hệ thống sưởi hoặc các hệ thống khác bằng nhiều phụ kiện khác nhau. Hai tấm chỉ dẫn trên giá đỡ và để giúp quá trình lắp đặt trở nên đơn giản và dễ dàng.

#### Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Không
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	310 lm
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	-
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	25 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80
Màu sắc nguồn sáng	Đỏ, xanh lục và xanh lam
Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	24 V
Tần số dòng	- Hz
Mức tiêu thụ điện	12 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	-
Kết nối	2 Đầu nối ấn 5 cực
Cáp	2 cáp 0,3 m với đầu nối 5 cực

Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn III
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Giao diện điều khiển	DMX
Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Hợp kim nhôm
Vật liệu chụp quang học	Thủy tinh
Màu vỏ đèn	Ghì sẫm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06 [1 J]
Kiểu chụp quang học	Kính trong suốt
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,839 kg
Phê duyệt và ứng dụng	
Đấu CE	Có

Nhiệt độ môi trường cho phép	-40 đến +50°C
<b>Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)</b>	
Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
<b>Dữ liệu sản phẩm</b>	
Tên sản phẩm đặt hàng	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W
Tên sản phẩm đầy đủ	BVP376 1LED RGB 24V 10 DMX 12W

Mã sản phẩm đầy đủ	872110370258699
Mã đơn hàng	911401734244
Số vật liệu (12NC)	911401734244
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8721103702586
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	18
EAN/UPC - Vỏ	8721103702586

**Bản vẽ kích thước**

