UniSpot

BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W

UniSpot, 510 lm, 16 W, Vermelho, verde, azul e branco, DMX, Classe de segurança III

O Philips UniSpot apresenta um design sofisticado e compacto que equilibra beleza e funcionalidade, integrando-se discretamente em diversas aplicações urbanas. Os projetores da gama UniSpot apresentam uma geometria cilíndrica separada em duas secções. A secção frontal proporciona iluminação, enquanto a secção traseira conecta-se ao sistema de aquecimento ou a outros sistemas utilizando uma variedade de acessórios. Duas placas de indicação no suporte e na base tornam o processo de instalação simples e fácil.

Dados do produto

Informações gerais	
Driver incluído	Não

Caraterísticas técnicas da luz	
Fluxo Luminoso	510 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	RGBW
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	31 lm/W
Índice de Restituição Cromática (IRC)	>80
Cor da fonte de luz	Vermelho, verde, azul e branco

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	24 V
Frequência de linha	- Hz
Consumo de Energia	16 W
Fator de potência (Fração)	-
Ligação	2 Conectores de encaixe, 5 polos
Cabo	2 cabos de 0,3 m com conector, 5 polos
Classe de proteção IEC	Classe de segurança III

Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Interface de controlo	DMX

Características mecânicas e compartimento	
Material do corpo	Liga de alumínio
Material do difusor ótico	Vidro
Cor do compartimento	Cinza escuro
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [1 J]
Tipo de difusor ótico	Vidro transparente

UniSpot

Peso líquido (Peça)	0,839 kg

Aprovação e aplicação

Marca CE	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-40 a +50 °C

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W
Nome do produto completo	BVP376 1LED RGB30K 24V 15 DMX 16W
Código do produto completo	872110370259399
Código de encomenda	70259399
N.º material (12NC)	911401734254
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8721103702593
Numerador – Embalagens por caixa exterior	18
EAN/UPC - Caso	8721103702593

Desenho dimensional



© 2026 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.