



UniSpot

BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W

UniSpot, 295 lm, 12 W, Rojo, verde y azul, DMX, Seguridad clase III

Philips UniSpot presenta un diseño sofisticado y compacto que equilibra belleza y funcionalidad, integrándose de forma discreta en diversas aplicaciones urbanas. Los focos de la gama UniSpot presentan una geometría cilíndrica separada en dos secciones. La sección frontal proporciona iluminación, mientras que la sección trasera se conecta a sistemas de calefacción u otros mediante una variedad de accesorios. Dos placas indicadoras en el soporte y la base hacen que el proceso de instalación sea simple y fácil.

Datos del producto

Información general		Controles y regulación	
Driver incluido	No	Regulable	Sí
Datos técnicos de la luz		Interfaz de control	DMX
Flujo luminoso	295 lm	Mecánicos y de carcasa	
Temperatura de color correlacionada (nom.)	-	Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	24 lm/W	Material del cierre óptico/lente	Vidrio
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80	Color de la carcasa	Gris oscuro
Color de la fuente de luz	Rojo, verde y azul	Código de protección de entrada	IP66 [Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Operativos y eléctricos		Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [1 J]
Tensión de entrada	24 V	Tipo de cubierta óptica	Vidrio transparente
Line Frequency	- Hz		
Consumo de energía	12 W		
Factor de potencia (fracción)	-		
Conexión	2 conectores push-in de 5 polos		
Cable	2 cables de 0,3 m con conector, 5 polos		
Clase de protección IEC	Seguridad clase III		

Peso neto (pieza)	0,839 kg
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W

Nombre completo del producto	BVP376 1LED RGB 24V 15 DMX 12W
Full EOC	872110370261699
Código de pedido	70261699
Código 12NC	911401734274
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8721103702616
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	18
Embalaje con código EAN/UPC	8721103702616

Plano de dimensiones

