



UniSpot

BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB

UniSpot, 2230 lm, 30 W, 830 blanco cálido, Seguridad clase III

Philips UniSpot presenta un diseño sofisticado y compacto que equilibra belleza y funcionalidad, integrándose de forma discreta en diversas aplicaciones urbanas. Los focos de la gama UniSpot presentan una geometría cilíndrica separada en dos secciones. La sección frontal proporciona iluminación, mientras que la sección trasera se conecta a sistemas de calefacción u otros mediante una variedad de accesorios. Dos placas indicadoras en el soporte y la base hacen que el proceso de instalación sea simple y fácil.

Datos del producto

Información general	
Driver incluido	No

Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	2.230 lm
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	74 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Color de la fuente de luz	830 blanco cálido

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	24 V
Line Frequency	- Hz
Consumo de energía	30 W
Factor de potencia (fracción)	-
Conexión	2 conectores push-in de 2 polos
Cable	2 cables de 0,3 m con conector, 2 polos

Clase de protección IEC	Seguridad clase III
-------------------------	---------------------

Controles y regulación	
Regulable	No
Interfaz de control	-

Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Material del cierre óptico/lente	Vidrio
Color de la carcasa	Gris oscuro
Código de protección de entrada	IP66 [Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [1 J]
Tipo de cubierta óptica	Vidrio transparente
Peso neto (pieza)	1,800 kg

Aprobación y aplicación

Marca CE	Si
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB
-------------------------------	--------------------------------

Nombre completo del producto	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB
Full EOC	872110370270899
Código de pedido	70270899
Código 12NC	911401734404
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8721103702708
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	8
Embalaje con código EAN/UPC	8721103702708

Plano de dimensiones

