



UniSpot

BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB

UniSpot, 2365 lm, 30 W, 830 Varm hvid, Sikkerhedsklasse III

Philips UniSpot har et sofistikeret og kompakt design, der balancerer skønhed og funktionalitet og diskret passer ind i forskellige bymæssige anvendelser. UniSpot-serien har en cylindrisk geometri, der er opdelt i to sektioner. Den forreste del giver belysning, mens den bageste del kan tilsluttes varme eller andre systemer ved hjælp af en række tilbehør. De to indikationsplader på stativet samt soklen gør installationen nem og enkel.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Nej
Lysteknisk	
Lysstrøm	2.365 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	78 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskildefarve	830 Varm hvid
Drift og el	
Indgangsspænding	24 V
Linjefrekvens	- Hz
Strømforbrug	30 W
Effektfaktor (brøk)	-
Tilslutning	2 push-in-stik, 2-polet
Kabel	2 kabler (0,3 m) med stik, 2-polet
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse III

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Lysstyringssystem	-
Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Aluminiumlegering
Optikafskærmning/objektivmateriale	Glas
Farve på armaturhus	Mørkegrå
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænkæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK06 [1 J]
Optikafskærmningstype	Klart glas
Nettovægt (stykke)	1,800 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Omgivelsestemperaturområde	-40 til +50 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Produktdata

Ordreproduktnavn	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB
Det fulde produktnavn	BVP377 1LED 30K 24V 35 30W COB
Full EOC	87211037027299
Ordrekode	911401734424

Materialenr. (12NC)	911401734424
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8721103702722
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	8
EAN/UPC – kasse	8721103702722

Målskitse

