



UniSpot

BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB

UniSpot, 2365 lm, 30 W, 830 Warm white, DMX, Suojausluokka III

Philips UniSpotissa on hienostunut ja kompakti muotoilu, jossa yhdistyy esteettisyys ja toimivuus. UniSpot sulautuu moniin eri kaupunkiympäristöihin. UniSpot-sarjan kohdevalaisimissa on lieriömäinen, kaksiosainen muoto. Etuosa valaisee, kun taas takaosa voidaan yhdistää lämmitys- tai muihin järjestelmiin lisävarusteiden avulla. Jalustassa ja pohjassa olevat merkkilevyt helpottavat asennusta.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Ei
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	2 365 lm
Väriämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	78 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valonlähteen väri	830 Warm white
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	24 V
Verkkotaajuus	- Hz
Tehonkulutus	30 W
Tehokerroin	-
Liitäntä	5-napainen pistoliitin
Kaapeli	2 kaapelia 0,3 m ja liittimet, 5-napainen

Suojausluokka IEC	Suojausluokka III
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Ohjaustapa	DMX
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Alumiiniseos
Optiikan suojan materiaali	Lasi
Rungon väri	Tummanharmaa
Suojausluokan koodi	IP66 [Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta]
Iskunkestävyysluokka	IK06 [1 J]
Optiikan suojan tyyppi	Kirkas lasi
Nettopaino	1,800 kg
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä

Käyttölämpötila-alue	-40...+50 °C
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%
Tehonkulutuksen toleranssi	+/-10%
Tuotetiedot	
Tuotteen nimi	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB
Tuotteen nimi	BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB

EOC-koodi	872110370278499
12NC-koodi	911401734524
12NC-koodi	911401734524
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8721103702784
Tuotepakkausten määrä laatikossa	8
Laatikon EAN-koodi	8721103702784

Mittapiirros

