# UniSpot

## BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB

UniSpot, 2365 lm, 30 W, Branco quente 830, DMX, Classe de segurança III

O Philips UniSpot apresenta um design sofisticado e compacto que equilibra beleza e funcionalidade, integrando-se discretamente a diversos ambientes urbanos. Os holofotes da linha UniSpot apresentam uma geometria cilíndrica dividida em duas secções. A parte frontal fornece iluminação, enquanto a parte traseira se conecta ao sistema de aquecimento ou a outros sistemas usando uma variedade de acessórios. Duas placas indicadoras no suporte e na base tornam o processo de instalação simples e fácil.

### Dados do produto

| Informações gerais | |
|---|---|
| **Driver incluído** | N |

| Dados técnicos de luz | |
|---|---|
| **Fluxo luminoso** | 2.365 lm |
| **Temperatura de cor correlacionada (nom.)** | 3000 K |
| **Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)** | 78 lm/W |
| **Color rendering index (CRI)** | >80 |
| **Cor da fonte de luz** | Branco quente 830 |

| Dados elétricos e de operação | |
|---|---|
| **Tensão de entrada** | 24 V |
| **Line Frequency** | - Hz |
| **Consumo de energia** | 30 W |
| **Fator de potência (fração)** | - |
| **Conexão** | Dois conectores de botão de cinco polos |
| **Cabo** | 2 cabos de 0,3 m com conector com cinco polos |
| **Proteção/Classe IEC** | Classe de segurança III |

| Controles e dimerização | |
|---|---|
| **Regulável** | Sim |
| **Interface de controle** | DMX |

| Dados mecânicos e de compartimento | |
|---|---|
| **Material do compartimento** | Liga de alumínio |
| **Tipo de acessório de lente/difusor ótico** | Vidro |
| **Cor do compartimento** | Cinza escuro |
| **Código de proteção de entrada** | IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos] |
| **Código de proteção mecânica contra impactos** | IK06 [1 J] |

# UniSpot

| | |
|---|---|
| **Tipo de acessório de difusor ótico** | Vidro claro |
| **Peso líquido (peça)** | 1,800 kg |

## Aprovação e aplicação

| | |
|---|---|
| **Marca CE** | Sim |
| **Intervalo de temperatura ambiente** | -40 a 50 °C |

## Desempenho inicial (compatível com IEC)

| | |
|---|---|
| **Tolerância do fluxo luminoso** | +/-10% |
| **Tolerância de consumo de energia** | +/-10% |

## Dados do produto

| | |
|---|---|
| **Nome de produto da encomenda** | BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB |
| **Nome do produto completo** | BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB |
| **Full EOC** | 872110370278499 |
| **Descrição do código local** | BVP377 1LED 30K 24V 35 DMX 30W COB |
| **Código de encomenda** | 911401734524 |
| **Nº do material (12NC)** | 911401734524 |
| **Código local** | 911401734524 |
| **Numerador — Quantidade por embalagem** | 1 |
| **EAN/UPC - produto/caixa** | 8721103702784 |
| **Numerador SAP — Embalagens por exterior** | 8 |
| **EAN/UPC – caixa** | 8721103702784 |

## Desenho dimensional



© 2026 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.