



UniSpot

BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W

UniSpot, 835 lm, 30 W, Rojo, verde y azul, DMX, Seguridad clase III

Philips UniSpot presenta un diseño sofisticado y compacto que equilibra belleza y funcionalidad, integrándose de forma discreta en diversas aplicaciones urbanas. Los focos de la gama UniSpot presentan una geometría cilíndrica separada en dos secciones. La sección frontal proporciona iluminación, mientras que la sección trasera se conecta a sistemas de calefacción u otros mediante una variedad de accesorios. Dos placas indicadoras en el soporte y la base hacen que el proceso de instalación sea simple y fácil.

Datos del producto

Información general		Cable	
Driver incluido	No	Cable	2 cables de 0,3 m con conector, 5 polos
Datos técnicos de la luz		Clase de protección IEC	Seguridad clase III
Flujo luminoso	835 lm	Controles y regulación	
Temperatura de color correlacionada (nom.)	-	Regulable	Sí
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	27 lm/W	Interfaz de control	DMX
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80	Mecánicos y de carcasa	
Color de la fuente de luz	Rojo, verde y azul	Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Operativos y eléctricos		Material del cierre óptico/lente	Vidrio
Tensión de entrada	24 V	Color de la carcasa	Gris oscuro
Line Frequency	- Hz	Código de protección de entrada	IP66 [Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Consumo de energía	30 W	Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [1 J]
Factor de potencia (fracción)	-	Tipo de cubierta óptica	Vidrio transparente
Conexión	2 conectores push-in de 5 polos		

Peso neto (pieza)	1,800 kg
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Si
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W

Nombre completo del producto	BVP377 3LED RGB 24V 10 DMX 30W
Full EOC	872110370282199
Código de pedido	70282199
Código 12NC	911401734564
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8721103702821
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	8
Embalaje con código EAN/UPC	8721103702821

Plano de dimensiones

