



Essential Smartbright Bölme

WT045C LED20/NW PSU CFW L1665

Essential Smartbright Bölme, 20 W, 1600 lm, 4000 K, 100° x 120°

Yeni Philips Essential Smartbright Bulkhead, olağanüstü değer sunar. Günlük iç ve yarı dış mekan aydınlatmaları için mükemmeldir. 2 farklı boy seçeneği ile gelir, toz ve su geçirmez.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Tertibat dahildir	Evet
Işık kaynağı motoru türü	LED
Değer merdiveni	Değer
Garanti süresi	1 yıl
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	1.600 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	80 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70
Işık kaynağının ışın açısı	120°
Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	100° x 120°
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz

Güç Tüketimi	20 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.5
Bağlantı	2 kutuplu bağlantı ünitesi
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	75
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
Kontrol arayüzü	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır
Maksimum dim seviyesi	Yok
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Polipropilen
Reflektör malzemesi	Polikarbon
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Sabitleme malzemesi	Polipropilen

Essential Smartbright Bölme

Muhafaza Rengi	Beyaz
Optik kapak kaplaması	Opal
Genel yükseklik	88 mm
Toplam çap	220 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/kapak
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,300 kg

Onay ve Uygulama

Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	-
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
EU RoHS ile uyumludur	Hayır
Ortam sıcaklığı aralığı	-30 ila +35 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

Başlangıç renk türü	SDCM<6
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı	0,007 %
Ortalama yararlı ömür L70B50	20.000 h

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	WT045C LED20/NW PSU CFW L1665
Tam ürün adı	WT045C LED20/NW PSU CFW L1665
Tam ürün kodu	871016333530899
Sipariş kodu	33530899
Malzeme No. (12NC)	911401735862
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8710163335308
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	20
EAN/UPC - Kutu	8710163335346

Boyutlu çizim

