UniEdge

BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3

UniEdge, 118 lm, 10 W, Blanc chaud, Classe de sécurité III

UniEdge – Luminaire LED linéaire compact à installer en surface pour la mise en valeur des encadrements de fenêtre, conçu pour l'extérieur, pour des applications d'éclairage décoratif. Sa conception mécanique robuste et son optique unique font d'UniEdge un éclairage idéal pour illuminer le cadre intérieur des fenêtres et des portes, les façades de bâtiment, les lieux d'intérêt touristiques et les monuments. Disponible en Blanc, Couleurs monochromatiques, RGB, RGBW et Blanc Dynamique. Lentille à diffusion unique avec option de commande DMX pour offrir aux architectes et aux concepteurs la liberté d'explorer un large éventail de concepts et concevoir sans limites.

Mises en garde et sécurité

- Pour une utilisation en extérieur uniquement

Données du produit

Informations générales	
Driver inclus	Non
Type de lampe	LED
Valeur ajoutée	Performance

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	118 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	-
Efficacité lumineuse (nominale)	11,8 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Température de couleur	Blanc chaud
Surface projetée effective	0,014 m²

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	24 V
Fréquence linéaire	- Hz
Courant d'appel	70 A
Consommation électrique	10 W
Facteur de puissance (fraction)	1.0
Connexion	2 connecteurs à poussoir 2 pôles
Câble	2 câbles 0,3 m avec connecteur 2 pôles
Classe de protection CEI	Classe de sécurité III

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

UniEdge

Interface de commande	-

Mécanique et boîtier

Matériaux du corps	Fonte d'aluminium
Matériaux du cache optique/de la lentille	Méthacrylate (PMMA)
Couleur du corps	Gris foncé
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK06 [1 J]
Type de cache optique/de lentille	Verre trempé
Poids net (pièce)	0,799 kg

Approbation et application

Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Non
Gamme de températures ambiantes	-40 à +50 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	4 SDCM
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Données du produit

Nom du produit de la commande	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3
Nom de produit complet	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3
Code EOC	871951492350899
Code de commande	92350899
Code 12NC	911401737283
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514923508
Conditionnement par carton	24
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514923508

Schéma dimensionnel



© 2025 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.