



UniEdge

BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3

UniEdge, 118 lm, 10 W, Warmwit, Veiligheidsklasse III

UniEdge is een compacte, architectonische LED-lamp voor vaste opbouwmontage buiten, die is ontwikkeld voor gevels en decoratieve verlichtingstoepassingen buiten. Door het stevig mechanische en uniek optische ontwerp is UniEdge ideaal voor het verlichten van randen van ramen en deurposten, gevels, bezienswaardigheden en monumenten. Verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en dimbaar wit. Unieke spreidingslens met DMX-regelaar, die architecten en ontwerpers de vrijheid bieden om verschillende concepten en ontwerpen te proberen zonder beperkingen.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen voor buitengebruik

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|-----------------------|-------|
| Driver/VSA inbegrepen | Nee |
| Lamptype | LED |
| Waardeschaal | Beter |

| Gegevens lichttechniek | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Lichtstroom | 118 lm |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | - |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 11,8 lm/W |
| Kleurweergave-index (CRI) | 80 |
| Kleur lichtbron | Warmwit |
| Windbelastbaar oppervlak | 0,014 m ² |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Ingangsspanning | 24 V |
| Ingangsfrequentie | - Hz |
| Aanloopstroom | 70 A |
| Energieverbruik | 10 W |
| Arbeidsfactor | 1.0 |
| Aansluiting | 2 insteekconnectors, 2-polig |
| Kabel | 2 kabels 0,3 m met stekker, 2-polig |
| IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse III |

| Dimbaarheid en regelsystemen | |
|------------------------------|-----|
| Dimbaar | Nee |
| Lichtregeling | - |

Eigenschappen behuizing en afmetingen

| | |
|----------------------------------|--|
| Materiaal behuizing | Gietaluminium |
| Materiaal optische lichtkap/lens | Polymethylmethacrylaat |
| Kleur behuizing | Donkergrijs |
| Beschermingsklasse | IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
| IK-classificatie | IK06 [1 J] |
| Type lichtkap | Gehard glas |
| Nettogewicht (per stuk) | 0,799 kg |

Keurmerken en classificaties

| | |
|-----------------------------|--|
| Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
| CE-markering | Nee |
| Bereik omgevingstemperatuur | -40 tot +50 °C |

Initiële prestaties (conform IEC)

| | |
|------------------------|--------|
| Tolerantie lichtstroom | +/-10% |
|------------------------|--------|

| | |
|------------------------------|--------|
| Aanvankelijke kleurkwaliteit | 4 SDCM |
| Tolerantie energieverbruik | +/-10% |

Productgegevens

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Productnaam voor bestelling | BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3 |
| Volledige productnaam | BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3 |
| Full EOC | 871951492350899 |
| Bestelcode | 8719514923508 |
| Materiaalnr. (12NC) | 911401737283 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8719514923508 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 24 |
| EAN/UPC - Case | 8719514923508 |

Maatschets

