



UniEdge

BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3

UniEdge, 118 lm, 10 W, Branco quente, Classe de segurança III

A UniEdge é uma luminária de iluminação de borda LED arquitetônica montada em superfície, com classificação externa e de tamanho compacto, projetada para aplicações de iluminação decorativa de fachadas e exteriores. Os designs mecânicos robustos e ópticos exclusivos tornam a UniEdge ideal para iluminação de bordas em molduras internas de janelas e portas, fachadas de edifícios, pontos de referência e monumentos. Disponível em branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco ajustável. Lentes de propagação exclusiva com opção de controle DMX disponível para dar aos arquitetos e designers a liberdade de explorar uma ampla gama de conceitos e projetos sem limitações.

Avisos e Segurança

- Apenas para uso externo

Dados do produto

Informações gerais	
Driver incluído	N
Lighting Technology	LED
Escala de valor	Desempenho

Dados técnicos de luz	
Fluxo luminoso	118 lm
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	-
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	11,8 lm/W
Color rendering index (CRI)	80
Cor da fonte de luz	Branco quente

Área projetada efetiva	0,014 m ²
------------------------	----------------------

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	24 V
Line Frequency	- Hz
Corrente de irrupção	70 A
Consumo de energia	10 W
Fator de potência (fração)	1.0
Conexão	Dois conectores de botão de dois polos
Cabo	2 cabos de 0,3 m com conector com dois polos
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança III

Controles e dimerização

Regulável	Não
Interface de controle	-

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Alumínio fundido
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Polimetilmetacrilato
Cor do compartimento	Cinza escuro
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [1 J]
Tipo de acessório de difusor ótico	Vidro temperado
Peso líquido (peça)	0,799 kg

Aprovação e aplicação

Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Marca CE	Não
Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 50 °C

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	4 SDCM
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3
Nome do produto completo	BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3
Full EOC	871951492350899
Descrição do código local	LUMINARIA LED BCP3904LED27K24V3x90D3
Código de encomenda	911401737283
Nº do material (12NC)	911401737283
Código local	911401737283
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8719514923508
Numerador SAP — Embalagens por exterior	24
EAN/UPC - caixa	8719514923508

Desenho dimensional

