



UniEdge

BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3

UniEdge, 127 lm, 10 W, Branco quente, Classe de segurança III

A UniEdge é uma luminária LED arquitetural de iluminação de contornos com tamanho compacto para montagem em superfície. Foi concebida para o exterior, nomeadamente para aplicações de iluminação decorativa de fachadas e outros elementos ao ar livre. O design mecânico robusto e a conceção única da ótica da luminária UniEdge tornam-na ideal para iluminar os contornos de estruturas interiores de janelas e portas, fachadas de edifícios, marcos turísticos e monumentos. Disponível em branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco regulável. As lentes de difusão únicas com opção de controlo DMX disponível oferecem aos arquitetos e designers a liberdade necessária para explorar uma ampla gama de conceitos e designs sem limitações.

Avisos e Segurança

- Apenas para utilização no exterior

Dados do produto

Informações gerais	
Driver incluído	Não
Tecnologia de iluminação	LED
Escala de valor	Performance
Caraterísticas técnicas da luz	
Fluxo Luminoso	127 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	-
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	12,7 lm/W
Índice de Restituição Cromática (IRC)	80
Cor da fonte de luz	Branco quente

Área projetada eficaz	0,014 m ²
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	24 V
Frequência de linha	- Hz
Corrente de irrupção	70 A
Consumo de Energia	10 W
Fator de potência (Fração)	1.0
Ligação	2 Conectores de encaixe, 2 polos
Cabo	2 cabos de 0,3 m com conector, 2 polos
Classe de proteção IEC	Classe de segurança III

Controlos e regulação

Regulável	Não
Interface de controlo	-

Características mecânicas e compartimento

Material do corpo	Alumínio fundido em molde
Material do difusor ótico	Polimetacrilato de metilo
Cor do compartimento	Cinza escuro
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [1 J]
Tipo de difusor ótico	Vidro temperado
Peso líquido (Peça)	0,799 kg

Aprovação e aplicação

Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Marca CE	Não

Intervalo de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
-----------------------------------	--------------

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	4 SDCM
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3
Nome do produto completo	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3
Código do produto completo	871951492352299
Código de encomenda	92352299
N.º material (12NC)	911401737303
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8719514923522
Numerador – Embalagens por caixa exterior	24
EAN/UPC – Caso	8719514923522

Desenho dimensional

