



# UniEdge

## BSP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3

UniEdge, 124 lm, 10 W, Теплий білий, Dynamix DMX, III клас безпеки

UniEdge — це компактний архітектурний периферійний світлодіодний світильник для поверхневого зовнішнього освітлення, призначений для фасадного та зовнішнього декоративного освітлення. Надійна механічна конструкція та унікальний оптичний дизайн роблять світильник UniEdge ідеальним для освітлення граней внутрішніх рам вікон і дверей, фасадів будівель, наземних орієнтирів і пам'ятників. Світильник доступний у кольорах: білий, монохроматичний, RGB, RGBW і регульований білий. Унікальна розсіювальна лінза та опція інтерфейсу керування DMX надають архітекторам і дизайнерам свободу досліджувати широкий спектр концепцій і проектувати без обмежень.

### Попередження та безпека

- Тільки для зовнішнього використання

### Дані про продукцію

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Ні
Технології освітлення	LED
Сходи вартості	Продуктивність
Світлотехнічні	
Світловий потік	124 lm
Корельована колірна температура (ном.)	-
Світловіддача (номінальна) (ном.)	12,4 lm/W
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
Колір джерела світла	Теплий білий

Ефективна освітлена площа	0,014 m <sup>2</sup>
Експлуатаційні й електричні	
Вхідна напруга	24 V
Частота мережі	- Hz
Пусковий струм	70 A
Споживана потужність	10 W
Коефіцієнт потужності (частка)	1.0
Підключення	2 вставних з'єднувача на 5 полюсів
Кабель	2 кабелі довжиною 0,3 м на 5 полюсів зі штекером

Клас захисту IEC	III клас безпеки
<b>Елементи керування й затемнення</b>	
З регульованою яскравістю	Так
Інтерфейс керування	Dynamix DMX
<b>Механічні деталі й корпус</b>	
Матеріал корпусу	Штампований алюміній
Матеріал світлорозсіювача	Поліметилметакрилат
Колір корпусу	Темний сирій
Код захисту від проникнення	IP66 [Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води]
Код захисту від механічного впливу	IK06 [1 Дж]
Тип кришки об'єктива	Гартоване скло
Вага нетто (шт.)	0,799 kg
<b>Затвердження й застосування</b>	
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Знак CE	Ні

Діапазон температури довкілля	від -40 °C до +50 °C
<b>Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)</b>	
Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%
Початкова колірність	4 SDCM
Допуск споживання енергії	+/-10%
<b>Дані про виріб</b>	
Назва замовленого виробу	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3
Повна назва виробу	BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3
Повний код виробу	871951492353999
Код замовлення	911401737313
Номер матеріалу (12NC)	911401737313
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	8719514923539
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	24
EAN/UPC - корпус	8719514923539

## Розміри

