



UniEdge

BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3

UniEdge, 144 lm, 10 W, Semleges fehér, III. biztonsági osztály

Az UniEdge felületre szerelhető, kültéri, kompakt méretű, építészeti, szélvilágítási, LED-es lámpatest, amelyet homlokzati és kültéri dekoratív világításra terveztünk. A robusztus mechanikai és az egyedi optikai kialakításnak köszönhetően ideális ablakok és ajtók belső keretei, homlokzatok, látnivalók és emlékművek széleinek megvilágítására. Fehér, egyszínű, RGB és RGBW, valamint állítható fehér színű fénnel kapható. Egyedi szórólencséje DMX vezérlési lehetőséggel van ellátva, amelyek révén az építészek és tervezők korlátok nélkül valósíthatják meg elképzeléseiket.

Figyelmeztetések és biztonság

- Kizárólag kültéri használatra

Termék adatok

Általános információ	
Előtét mellékelve	Nem
Lighting Technology	LED
Értéklétra	Teljesítmény

Technikai adatok	
Fényáram	144 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	-
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	14,4 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	80
A fényforrás színe	Semleges fehér
Hatékonyan megvilágított terület	0,014 m ²

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	24 V
Hálózati frekvencia	- Hz
Induló áramlökés	70 A
Teljesítményfelvétel	10 W
Teljesítménytényező (tört)	1.0
Csatlakoztatás	2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Kábel	2 db 0,3 m-es kábel, 2 pólusú, csatlakozóval
IEC védelmi osztály	III. biztonsági osztály

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Vezérlőfelület	-

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Alumíniumöntvény
Optikai búra/lencse anyaga	Polimetil-metakrilát
Ház színe	Sötétszürke
Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Porbejutas ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK06 [1 J]
Optikai búra típusa	Hőkezelt üveg
Nettó tömeg (darab)	0,799 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
CE jelölés	Nem
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 – +50 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
---------------------	--------

Kezdeti színérték	4 SDCM
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%

Termékadatok

A termék megrendelési neve	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3
Teljes terméknév	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3
Full EOC	871951492354699
Rendelési kód	92354699
Cikkszám (12NC)	911401737323
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8719514923546
Számláló – csomag külső dobozonként	24
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8719514923546

Méretezett rajza

