



# UniEdge

## BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3

UniEdge, 144 lm, 10 W, Neutraalwit, Veiligheidsklasse III

UniEdge is een compacte, architectonische LED-lamp voor vaste opbouwmontage buiten, die is ontwikkeld voor gevels en decoratieve verlichtingstoepassingen buiten. Door het stevig mechanische en uniek optische ontwerp is UniEdge ideaal voor het verlichten van randen van ramen en deurposten, gevels, bezienswaardigheden en monumenten. Verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en dimbaar wit. Unieke spreidingslens met DMX-regelaar, die architecten en ontwerpers de vrijheid bieden om verschillende concepten en ontwerpen te proberen zonder beperkingen.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen voor buitengebruik

### Product gegevens

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Nee
Lamptype	LED
Waardeschaal	Beter

  

Gegevens lichttechniek	
Lichtstroom	144 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	-
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	14,4 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	80
Kleur lichtbron	Neutraalwit
Windbelastbaar oppervlak	0,014 m <sup>2</sup>

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	24 V
Ingangsfrequentie	- Hz
Aanloopstroom	70 A
Energieverbruik	10 W
Arbeidsfactor	1.0
Aansluiting	2 insteekconnectors, 2-polig
Kabel	2 kabels 0,3 m met stekker, 2-polig
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse III

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Lichtregeling	-

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Gietaluminium
Materiaal optische lichtkap/lens	Polymethylmethacrylaat
Kleur behuizing	Donkergrijs
Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK06 [1 J]
Type lichtkap	Gehard glas
Nettogewicht (per stuk)	0.799 kg

## Keurmerken en classificaties

Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Nee
Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +50 °C

## Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Aanvankelijke kleurkwaliteit	4 SDCM
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

## Productgegevens

Productnaam voor bestelling	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3
Volledige productnaam	BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3
Full EOC	871951492354699
Bestelcode	8719514923546
Materiaalnr. (12NC)	911401737323
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514923546
Numerator - Dozen per buitendoos	24
EAN/UPC - Case	8719514923546

## Maatschets

