



UniStrip G4

ZCP381 L100 glare shield (10 pcs)

Accessory, UniStrip G4

UniStrip G4 là bộ đèn LED dùng ngoài trời lắp nổi được thiết kế cho các ứng dụng chiếu sáng công trình kiến trúc ngoài trời và mặt tiền. Dòng sản phẩm đáp ứng tất cả các nhu cầu của bạn từ chiếu hắt tường góc rộng, chiếu hắt góc hẹp đến chiếu pha tuyến tính. Thiết kế cơ học chắc chắn và thiết kế quang học độ dao giúp loại đèn này trở nên lý tưởng cho hệ thống chiếu sáng mặt tiền tòa nhà, cầu, cầu vượt và bất kỳ ứng dụng nào cần đến giải pháp chiếu sáng tuyến tính. Có các màu trắng, màu đơn sắc, RGB, RGBW và trắng có thể điều chỉnh cùng với tùy chọn điều khiển DMX lên tới 8 pixel (8IDs) để giúp các kiến trúc sư và nhà thiết kế thỏa sức khám phá vô vàn ý tưởng và kiểu dáng thiết kế bất tận.

Cảnh báo và An toàn

- Chỉ sử dụng ngoài trời

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Thang giá trị	Hiệu suất
Cơ khí và vỏ đèn	
Chiều dài tổng thể	1.000 mm
Chiều rộng tổng thể	6,1 mm
Chiều cao tổng thể	59 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	59 x 6 x 1000 mm
Vật liệu	Thép
Màu phụ kiện	Ghi sẫm
Trọng lượng tịnh (Bộ)	1,740 kg

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	ZCP381 L100 glare shield (10 pcs)
Tên sản phẩm đầy đủ	ZCP381 L100 glare shield (10 pcs)
Mã sản phẩm đầy đủ	871951494513500
Mã đơn hàng	911401742292
Số vật liệu (12NC)	911401742292
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8719514945135
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
EAN/UPC - Vỏ	8719514945135

UniStrip G4

Bản vẽ kích thước

