



UniStrip G4

ZCP382 L30 glare shield (10 pcs)

Accessory, UniStrip G4

UniStrip G4 bina cephesi ve dış mekan mimari aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, yüzeye monte, dış mekan sınıfı LED aydınlatma armatürüdür. Tüm ihtiyaçlarınıza uygun tek ürün ailesi, duvar yıkama, sıyırma ve aynı zamanda doğrusal ışıklandırma. Sağlam mekanik ve benzersiz optik tasarımlar armatürü bina cepheleri, köprüler, üst geçitler ve doğrusal bir aydınlatma çözümü gerektiren her türlü uygulama için ideal hale getirir. Mimarlar ve tasarımcılara geniş bir dizi konsepti ve tasarımı, sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü sağlamak için 8 piksele kadar (8IDs) kullanılabilen ve beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz ve DMX kontrolü seçeneği mevcuttur.

Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca dış mekanda kullanım için

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Değer merdiveni	Performans
Mekanik ve Muhafaza	
Toplam uzunluk	300 mm
Genel genişlik	6,1 mm
Genel yükseklik	59 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	59 x 6 x 300 mm
Malzeme	Çelik
Aksesuar rengi	Koyu gri
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,530 kg

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	ZCP382 L30 glare shield (10 pcs)
Tam ürün adı	ZCP382 L30 glare shield (10 pcs)
Tam ürün kodu	871951494514200
Sipariş kodu	94514200
Malzeme No. (12NC)	911401742302
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514945142
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8719514945142

UniStrip G4

Boyutlu çizim

