



UniStrip G4

ZCP382 L50 glare shield (10 pcs)

Accessory, UniStrip G4

UniStrip G4 er et overflademonteret LED-armatur, som er godkendt til udendørs brug og designet til facade- og udendørs arkitektonisk belysning. En produktlinje, der dækker alle dine behov inden for vægbelysning, strejfbelysning samt lineær projektorbelysning. Det robuste mekaniske design og den unikke optik gør det ideelt til belysning af bygningsfacader, broer, overkørsler eller andre steder, der kræver en lineær belysningsløsning. Fås i hvid, monokrome farver, RGB, RGBW og justerbar hvid. Fås med DMX-styringsmulighed med op til 8 pixels (8IDer) giver arkitekter og designere friheden til at udforske en bred vifte af koncepter og lysdesigns uden begrænsninger.

Advarsler og sikkerhed

- Kun til udendørs brug

Produkt data

Generelle oplysninger	
Værditrappe	ydelse
Mekanik og armaturhus	
Samlet længde	500 mm
Samlet bredde	6,1 mm
Samlet højde	59 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	59 x 6 x 500 mm
Materiale	Stål
Farve på tilbehør	Mørkegrå
Nettovægt (stykke)	0,870 kg

Produktdata	
Ordreproduktnavn	ZCP382 L50 glare shield (10 pcs)
Det fulde produktnavn	ZCP382 L50 glare shield (10 pcs)
Full EOC	871951494515900
Ordrekode	911401742312
Materialenr. (12NC)	911401742312
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514945159
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8719514945159

UniStrip G4

Målskitse

