



UniStrip G4

ZCP382 L50 glare shield (10 pcs)

Accessory, UniStrip G4

UniStrip G4 is een LED-lamp voor vaste opbouwmontage buiten, die is ontwikkeld voor gevels en dynamische architecturale verlichting. Eén serie die past bij al je wensen, voor wallwashing, strijklucht en lineaire schijnwerperverlichting. Door het stevig mechanische en uniek optische ontwerp is deze lamp ideaal voor het verlichten van gevels, bruggen, oversteekplaatsen en andere toepassingen waar een lineaire lichtoplossing voor nodig is. Verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en dimbaar wit, DMX-bedieningsoptie verkrijgbaar met maximaal 8 pixels (8 ID's) zodat architecten en ontwerpers de vrijheid hebben om verschillende concepten te verkennen en niet beperkt zijn in het ontwerp.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen voor buitengebruik

Product gegevens

Algemene informatie	
Waardeschaal	Beter

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Totale lengte	500 mm
Totale breedte	6,1 mm
Totale hoogte	59 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	59 x 6 x 500 mm
Materiaal	Staal
Accessoirekleur	Donkergrijs
Nettogewicht (per stuk)	0,870 kg

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	ZCP382 L50 glare shield (10 pcs)
Volledige productnaam	ZCP382 L50 glare shield (10 pcs)
Full EOC	871951494515900
Bestelcode	8719514945159
Materiaalnr. (12NC)	911401742312
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514945159
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8719514945159

UniStrip G4

Maatschets

