



UniStrip G4

ZCP382 L50 glare shield (10 pcs)

Accessory, UniStrip G4

UniStrip G4 to oprawy oświetleniowe LED do użytku zewnętrznego. Optyki symetryczne wąskie, średnie i szerokie oraz optyka asymetryczna. Solidna konstrukcja mechaniczna i wyjątkowa konstrukcja optyki sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do oświetlenia elewacji budynków, mostów, kładek i innych instalacji wymagających oświetlenia liniowego. Dostępna barwa biała, kolory monochromatyczne, RGB, RGBW i regulowane światło białe oraz opcja z interfejsem sterownika DMX z maks. 8 pikselami (8IDs), które dają dużą swobodę projektowania.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Do użytku na zewnątrz

Dane produktu

Informacje ogólne	
Tier	Wydajność
Mechanika i korpus	
Całkowita długość	500 mm
Całkowita szerokość	6,1 mm
Całkowita wysokość	59 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	59 x 6 x 500 mm
Materiał	Stal
Kolor akcesorium	Ciemnoszary
Waga netto (szt.)	0,870 kg

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	ZCP382 L50 glare shield (10 pcs)
Pełna nazwa produktu	ZCP382 L50 glare shield (10 pcs)
Full EOC	871951494515900
Kod zamówienia	94515900
Materiał Nr (12NC)	911401742312
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514945159
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8719514945159

UniStrip G4

Rysunki techniczne

