



# UniStrip G4

## ZCP382 L50 glare shield (10 pcs)

Accessory, UniStrip G4

UniStrip G4 bina cephesi ve dış mekan mimari aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, yüzeye monte, dış mekan sınıfı LED aydınlatma armatürüdür. Tüm ihtiyaçlarınıza uygun tek ürün ailesi, duvar yıkama, sıyırma ve aynı zamanda doğrusal ışıklandırma. Sağlam mekanik ve benzersiz optik tasarımlar armatürü bina cepheleri, köprüler, üst geçitler ve doğrusal bir aydınlatma çözümü gerektiren her türlü uygulama için ideal hale getirir. Mimarlar ve tasarımcılara geniş bir dizi konsepti ve tasarımı, sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü sağlamak için 8 piksele kadar (8IDs) kullanılabilen ve beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz ve DMX kontrolü seçeneği mevcuttur.

### Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca dış mekanda kullanım için

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Değer merdiveni	Performans
Mekanik ve Muhafaza	
Toplam uzunluk	500 mm
Genel genişlik	6,1 mm
Genel yükseklik	59 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	59 x 6 x 500 mm
Malzeme	Çelik
Aksesuar rengi	Koyu gri
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,870 kg

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	ZCP382 L50 glare shield (10 pcs)
Tam ürün adı	ZCP382 L50 glare shield (10 pcs)
Tam ürün kodu	871951494515900
Sipariş kodu	94515900
Malzeme No. (12NC)	911401742312
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514945159
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8719514945159

## UniStrip G4

### Boyutlu çizim

