UniFlood M G2

BVP353 12LED 30K 220V L15 10

UniFlood M G2, 1835 lm, 24 W, 830 varmhvit, Sikkerhetsklasse I

Philips UniFlood M gen2 er et kostnadseffektivt, utendørsklassifisert arkitektonisk LED-flomlys som er utformet for bruksområder innen flombelysning av fasader, landskap og utendørsområder. Den robuste, modulære, rektangulære designen har svært effektiv optikk, noe som gjør at det passer perfekt til belysning av alt fra fleretasjes fasader og broer til landemerker og monumenter. Denne LED-flombelysningen er tilgjengelig i hvitt, monokromatiske farger, RGB, RGBW og justerbar hvit. Den leveres med seks forskjellige spredningslinser som spenner fra smalt spotlight til bred flombelysning og har DMX512/RDM-kontroll som tilbehør. Et virkelig modulært flomlys som gir arkitekter og designere frihet til å utforske et bredt spekter av konsepter og design uten begrensninger.

Warnings and safety

- Kun til utendørs bruk.

Produktdata

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Lighting Technology	LED
Verditrapp	Effekt

Teknisk belysning	
Lysytelse	1 835 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	76 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskildefarge	830 varmhvit
Effektivt prosjektert område	0,0256 m²

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektforbruk	24 W
Effektfaktor (brøk)	0.8
Tilkobling	Flygende ledninger/kabler
Kabel	Kabel uten plugg, 3-pols
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

UniFlood M G2

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Kontrollgrensesnitt	-

Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium
Optisk deksel/linsemateriale	Akrylat
Innfatningsfarge	Mørkegrå
Total lengde	155 mm
Total bredde	140 mm
Total høyde	149 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	149 x 140 x 155 mm
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK06 [1 J]
Type optisk deksel	Klart glass
Nettovekt (stykk)	1,875 kg

Godkjenning og bruksområde	
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
CE-merke	Ja
For omgivelsestemperaturer mellom	–40 til +50 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	4 SDCM
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	BVP353 12LED 30K 220V L15 10
Fullstendig produktnavn	BVP353 12LED 30K 220V L15 10
Full EOC	871951492464299
Bestillingskode	911401745433
Materialenr. (12NC)	911401745433
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514924642
SAP-teller – pakker per utvendige	8
EAN/UPC – boks	8719514924642

Målskisse



© 2025 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.