



# UniFlood M G2

## BVP353 12LED 30K 220V L15 10

UniFlood M G2, 1835 lm, 24 W, 830 sıcak beyaz, Güvenlik sınıfı I

Philips UniFlood M gen2, cephe, peyzaj ve dış mekan projektör aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, uygun maliyetli, dış mekana uygun mimari bir LED projektördür. Sağlam, modüler, dikdörtgen tasarım, yüksek verimli optiklere sahiptir ve çok katlı cepheler ve köprülerden kent simgelerine ve anıtlara kadar her şeyi aydınlatmak için idealdir. Bu LED projektör beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz renklerde mevcuttur. Dar noktadan geniş aydınlatmaya kadar değişen altı farklı dağınık lensle birlikte gelir ve DMX512/RDM kontrol seçeneğine sahiptir. Mimarlar ve tasarımcılara çok çeşitli konseptleri ve tasarımları hiçbir sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü veren gerçekten modüler bir projektördür.

### Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca dış mekanda kullanım için.

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Değer merdiveni	Performans

  

Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	1.835 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	76 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz
Etkili projeksiyon alanı	0,0256 m <sup>2</sup>

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Güç Tüketimi	24 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.8
Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Kablo	3 kutuplu fişsiz kablo
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

  

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Kontrol arayüzü	-

## UniFlood M G2

Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Çekilmiş alüminyum
Optik kapak malzemesi	Akrilat
Muhafaza Rengi	Koyu gri
Toplam uzunluk	155 mm
Genel genişlik	140 mm
Genel yükseklik	149 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	149 x 140 x 155 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Optik kapak tipi	Şeffaf cam
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,875 kg

  

Onay ve Uygulama	
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	4 SDCM
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

  

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	BVP353 12LED 30K 220V L15 10
Tam ürün adı	BVP353 12LED 30K 220V L15 10
Tam ürün kodu	871951492464299
Sipariş kodu	92464299
Malzeme No. (12NC)	911401745433
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514924642
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	8
EAN/UPC - Kutu	8719514924642

## Boyutlu çizim

