# UniFlood M G2

## BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX

UniFlood M G2, 1175 lm, 24 W, RGBW, Dynamisk DMX/RDM, Sikkerhetsklasse I

Philips UniFlood M gen2 er et kostnadseffektivt, utendørsklassifisert arkitektonisk LED-flomlys som er utformet for bruksområder innen flombelysning av fasader, landskap og utendørsområder. Den robuste, modulære, rektangulære designen har svært effektiv optikk, noe som gjør at det passer perfekt til belysning av alt fra fleretasjes fasader og broer til landemerker og monumenter. Denne LED-flombelysningen er tilgjengelig i hvitt, monokromatiske farger, RGB, RGBW og justerbar hvit. Den leveres med seks forskjellige spredningslinser som spenner fra smalt spotlight til bred flombelysning og har DMX512/RDM-kontroll som tilbehør. Et virkelig modulært flomlys som gir arkitekter og designere frihet til å utforske et bredt spekter av konsepter og design uten begrensninger.

### Warnings and safety

- Kun til utendørs bruk.

### Produktdata

| Generell informasjon | |
|---|---|
| **Driver inkludert** | Ja |
| **Lighting Technology** | LED |
| **Verditrapp** | Effekt |

| Teknisk belysning | |
|---|---|
| **Lysytelse** | 1 175 lm |
| **Korrelert fargetemperatur (nom.)** | - |
| **Lysutbytte (vurdert) (Nom)** | 49 lm/W |
| **Fargegjengivelsesindeks (CRI)** | >80 |
| **Lyskildefarge** | RGBW |
| **Effektivt prosjektert område** | 0,0256 m² |

| Drift og elektronikk | |
|---|---|
| **Inngangsspenning** | 220 til 240 V |
| **Line Frequency** | 50 to 60 Hz |
| **Effektforbruk** | 24 W |
| **Effektfaktor (brøk)** | 0.8 |
| **Tilkobling** | Flygende ledninger og to 4-pols push-in-koblinger |
| **Kabel** | 0,5 m kabel uten plugg, 3-pols, og to 0,5 m kabler med kontakt, 4-pols |

# UniFlood M G2

| | |
|---|---|
| **IEC-beskyttelsesklasse** | Sikkerhetsklasse I |

## Kontroller og dimming

| | |
|---|---|
| **Kan dimmes** | Ja |
| **Kontrollgrensesnitt** | Dynamisk DMX/RDM |

## Mekanikk og innfatning

| | |
|---|---|
| **Innfatningsmateriale** | Ekstrudert aluminium |
| **Optisk deksel/linsemateriale** | Akrylat |
| **Innfatningsfarge** | Mørkegrå |
| **Total lengde** | 155 mm |
| **Total bredde** | 140 mm |
| **Total høyde** | 149 mm |
| **Mål (høyde x bredde x høyde)** | 149 x 140 x 155 mm |
| **Ingress beskyttelseskode** | IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker] |
| **Mekanisk støtbeskyttelseskode** | IK06 [1 J] |
| **Type optisk deksel** | Klart glass |
| **Nettovekt (stykk)** | 1,875 kg |

## Godkjenning og bruksområde

| | |
|---|---|
| **Brennbarhetsmerke** | For montering på normalt antennbare overflater |
| **CE-merke** | Ja |
| **For omgivelsestemperaturer mellom** | –40 til +50 °C |

## Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

| | |
|---|---|
| **Lysstrømstoleranse** | +/-10% |
| **Strømforbrukstoleranse** | +/-10% |

## Produktdata

| | |
|---|---|
| **Produktnavn for bestilling** | BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX |
| **Fullstendig produktnavn** | BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX |
| **Full EOC** | 871951492470399 |
| **Bestillingskode** | 911401745493 |
| **Materialenr. (12NC)** | 911401745493 |
| **Antall – per pakke** | 1 |
| **EAN/UPC – produkt/boks** | 8719514924703 |
| **SAP-teller – pakker per utvendige** | 8 |
| **EAN/UPC – boks** | 8719514924703 |

## Målskisse



© 2025 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.