

PHILIPS

Lighting



UniFlood M G2

BVP353 12LED 30K 220V L15 15 DMX

UniFlood M G2, 1770 lm, 24 W, 830 sıcak beyaz, Dynamic DMX/RDM, Güvenlik sınıfı I

Philips UniFlood M gen2, cephe, peyzaj ve dış mekan projektör aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, uygun maliyetli, dış mekana uygun mimari bir LED projektördür. Sağlam, modüler, dikdörtgen tasarım, yüksek verimli optiklere sahiptir ve çok katlı cepheler ve köprülerden kent simgelerine ve anıtlara kadar her şeyi aydınlatmak için idealdir. Bu LED projektör beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz renklerde mevcuttur. Dar noktadan geniş aydınlatmaya kadar değişen altı farklı dağılık lensle birlikte gelir ve DMX512/RDM kontrol seçeneğine sahiptir. Mimarlar ve tasarımcılara çok çeşitli konseptleri ve tasarımları hiçbir sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü veren gerçekten modüler bir projektördür.

Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca dış mekanda kullanım için.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Etkili projeksiyon alanı	
Tertibat dahildir	Evet	0,0256 m ²	
Aydınlatma Teknolojisi	LED	Çalıştırma ve Elektrik	
Değer merdiveni	Performans	Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Işık Teknik Ayrıntıları		Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Işık Akısı	1.770 lm	Güç Tüketimi	24 W
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K	Güç Faktörü (Kesir)	0.8
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	74 lm/W	Bağlantı	Boştaki kablo uçları/kablolar ve 4 kutuplu 2 itmeli konnektör
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80	Kablo	3 kutuplu fişsiz 0,5 m uzunluğunda Kablo ve 4 kutuplu konnektörlü 0,5 m uzunluğunda 2 Kablo
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz		

UniFlood M G2

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Kontrol arayüzü	Dynamic DMX/RDM
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Çekilmiş alüminyum
Optik kapak malzemesi	Akrilat
Muhafaza Rengi	Koyu gri
Toplam uzunluk	155 mm
Genel genişlik	140 mm
Genel yükseklik	149 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	149 x 140 x 155 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Optik kapak tipi	Şeffaf cam
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,875 kg
Onay ve Uygulama	
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için

CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	4 SDCM
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BVP353 12LED 30K 220V L15 15 DMX
Tam ürün adı	BVP353 12LED 30K 220V L15 15 DMX
Tam ürün kodu	871951492476599
Sipariş kodu	92476599
Malzeme No. (12NC)	911401745553
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514924765
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	8
EAN/UPC - Kutu	8719514924765

Boyutlu çizim

