UniFlood M G2

BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX

UniFlood M G2, 1230 lm, 24 W, RGBW, Dynamic DMX/RDM, Suojausluokka I

Philips UniFlood M gen2 on kustannustehokas, ulkokäyttöön sopiva arkkitehtoninen LED-valonheitin, joka on suunniteltu julkisivujen, maisemien ja ulkotilojen valaistukseen. Vankka, modulaarinen, suorakaiteen muotoinen valaisin sisältää erittäin tehokkaan optiikan, mikä tekee siitä ihanteellisen ratkaisun monikerroksisten julkisivujen, siltojen, maamerkkien ja monumenttien valaisemiseen. Tämä LED-valonheitin on saatavana valkoisena, yksivärisenä, RGB- tai RGBW-versiona sekä säädettävänä valkoisena. Valonheittimeen on saatavilla kuusi erilaista levitinlinssiä kapeasta laajaan keilaan ja DMX512/RDM-ohjausvaihtoehto.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Vain ulkokäyttöön.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Lampun tyyppi	LED
Arvoasteikko	Tehokas

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	1 230 lm
Värilämpötila (nim.)	-
Valotehokkuus (nimellinen)	51 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valonlähteen väri	RGBW

Tuulipinta-ala	0,0256 m²

Käyttö- ja sähkötiedot	
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Tehonkulutus	24 W
Tehokerroin	0.8
Liitäntä	Irralliset johdot/johtimet ja 4-napainen pistoliitin
Kaapeli	Kaapeli 0,5 m ilman pistoketta, 3-napainen sekä 2 kaapelia 0,5 m ja liittimet, 4-napainen
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

UniFlood M G2

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Ohjaustapa	Dynamic DMX/RDM

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Puristealumiini
Optiikan suojan materiaali	Akrylaatti
Rungon väri	Tummanharmaa
Kokonaispituus	155 mm
Kokonaisleveys	140 mm
Kokonaiskorkeus	149 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	149 x 140 x 155 mm
Suojausluokan koodi	IP66 [Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta]
Iskunkestävyysluokka	IK06 [1 J]
Optiikan suojan tyyppi	Kirkas lasi
Nettopaino	1,875 kg

Merkinnät ja luokitukset	
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
Käyttölämpötila-alue	-40...+50 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%
Tehonkulutuksen toleranssi	+/-10%

Tuotetiedot	
Tuoteversion nimi	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX
Tuoteversion nimi	BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX
EOC-koodi	871951492479699
12NC-koodi	911401745583
12NC-koodi	911401745583
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8719514924796
Tuotepakkausten määrä laatikossa	8
Laatikon EAN-koodi	8719514924796

Mittapiirros



© 2025 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.