



# UniFlood M G2

## BVP353 12LED 40K 220V L15 45

UniFlood M G2, 2150 lm, 24 W, 840 нейтральний білий, Клас безпеки I

Philips UniFlood M gen2 – це економічний архітектурний світлодіодний прожектор для зовнішнього застосування, призначений для фасадного, ландшафтного та зовнішнього прожекторного освітлення. Надійна, модульна, прямокутна конструкція має високоефективну оптику, що робить її ідеальною для освітлення всього: від багатоповерхових фасадів і мостів до визначних пам'яток і пам'ятників. Цей світлодіодний прожектор доступний в білому, монохромному кольорах, RGB, RGBW і регульованому білому. Він доступний з шістьма різними розсіювальними лінзами, починаючи від вузькоспрямованих до лінз широкого розсіювання, і має опцію керування DMX512/RDM. Справді модульний прожектор, який дає архітекторам і дизайнерам свободу досліджувати широкий спектр концепцій і дизайнів без обмежень.

### Попередження та безпека

- Тільки для зовнішнього використання.

### Дані про продукцію

| Загальна інформація        |                |
|----------------------------|----------------|
| Драйвер входить у комплект | Так            |
| Технології освітлення      | LED            |
| Сходи вартості             | Продуктивність |

  

| Світлотехнічні                         |          |
|--|----------|
| Світловий потік                        | 2 150 lm |
| Корельована колірна температура (ном.) | 4000 K   |
| Світловіддача (номінальна) (ном.)      | 90 lm/W  |
| Індекс якості кольоропередачі (CRI)    | >80      |

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Колір джерела світла      | 840 нейтральний білий |
| Ефективна освітлена площа | 0,0256 m <sup>2</sup> |

  

| Експлуатаційні й електричні    |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Вхідна напруга                 | Від 220 до 240 V               |
| Частота мережі                 | 50 to 60 Hz                    |
| Споживана потужність           | 24 W                           |
| Коефіцієнт потужності (частка) | 0.8                            |
| Підключення                    | Гнучкі кінці/дроти             |
| Кабель                         | Кабель на 3 полюси без штекера |

## UniFlood M G2

|  |  |
|--|--|
| Клас захисту IEC                       | Клас безпеки I   |
| <b>Елементи керування й затемнення</b> |  |
| З регульованою яскравістю              | Ні   |
| Інтерфейс керування                    | -  |
| <b>Механічні деталі й корпус</b>       |  |
| Матеріал корпусу                       | Екструдований алюміній                                       |
| Матеріал світлорозсіювача              | Акрилат  |
| Колір корпусу                          | Темний сірий   |
| Загальна довжина                       | 155 mm   |
| Загальна ширина                        | 140 mm   |
| Загальна висота                        | 149 mm   |
| Розміри (висота x ширина x глибина)    | 149 x 140 x 155 mm   |
| Код захисту від проникнення            | IP66 [Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води] |
| Код захисту від механічного впливу     | IK06 [1 Дж]  |
| Тип кришки об'єктива                   | Безбарвне скло   |
| Вага нетто (шт.)                       | 1,875 kg   |
| <b>Затвердження й застосування</b>     |  |
| Позначка займистості                   | Для кріплення на звичайно займисті поверхні                  |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Знак CE   | Так                          |
| Діапазон температури довкілля                                   | від -40 °C до +50 °C         |
| <b>Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)</b> |                              |
| Допустиме відхилення світлового потоку                          | +/-10%                       |
| Початкова колірність  | 4 SDCM                       |
| Допуск споживання енергії                                       | +/-10%                       |
| <b>Дані про виріб</b>   |                              |
| Назва замовленого виробу  | BVP353 12LED 40K 220V L15 45 |
| Повна назва виробу  | BVP353 12LED 40K 220V L15 45 |
| Повний код виробу   | 871951492492599              |
| Код замовлення  | 911401745713                 |
| Номер матеріалу (12NC)  | 911401745713                 |
| Чисельник — кількість в упаковці                                | 1                            |
| EAN/UPC - продукт/упаковка                                      | 8719514924925                |
| Чисельник — упаковок у зовнішній коробці                        | 8                            |
| EAN/UPC - корпус  | 8719514924925                |

## Розміри

