



ZXP399 DMX

Lysstyring og tilbehør

ZXP399 Addressing Kit DMX

ZXP399 DMX Lysstyring og tilbehør, 6 til 24 DC V, IP20 |
Fingerbeskyttelse, Ja, Sort

ZXP399 DMX-styringer og ledningstilbehør skal bruges sammen med vores arkitektoniske armaturer og facadebelysningsarmaturer (UniFlood C, M og G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString og UniBar). DMX-lysstyring omfatter en hovedcontroller, en enkeltstående controller, sub-controllere, en DMX-forstærker og en DMX-adresseringsenhed. Hovedcontroller: industriel computer, der kan styre op til 6.000 DMX-universer. Enkeltstående controller: passer til middelstore anvendelser med op til 700 DMX-universer. Ledningsføringstilbehør omfatter forsynings- og forbindelseskabler med IP67-hanstik og -hunstik samt endekapper. Adresseringsenhed: håndholdt enhed, der kan skrive DMX-adresser til et helt forløb på stedet inden for få minutter. DMX-forstærker: kompakt, IP65-repeater med lavt strømforbrug, der kan forstærke DMX-signalet op til 100 m.

Produkt data

Drift og el		Farve på tilbehør		Sort
Indgangsspænding	6 til 24 DC V	Nettovægt (stykke)	0,260 kg	
Linjefrekvens	- Hz	Godkendelse og anvendelsesområde		
Mekanik og armaturhus		CE-mærke	Ja	
Samlet længde	122,4 mm	Produktdata		
Samlet bredde	88,15 mm	Ordreproduktnavn	ZXP399 Addressing Kit DMX	
Samlet højde	30 mm	Det fulde produktnavn	ZXP399 Addressing Kit DMX	
Mål (højde x bredde x dybde)	30 x 88 x 122 mm	Full EOC	871951494526599	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]			

ZXP399 DMX Lysstyring og tilbehør

Ordrekode	911401746102
Materialenr. (12NC)	911401746102
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514945265

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8719514945265

Målskitse

