



# ZXP399 DMX - ohjausjärjestelmät ja lisävarusteet

## ZXP399 Addressing Kit DMX

ZXP399 DMX -ohjausjärjestelmät ja lisävarusteet, 6–24 DC V,  
IP20 | Kosketussuojattu, Kyllä, Black

ZXP399 DMX -ohjausjärjestelmiä ja lisävarusteita käytetään arkkitehtoniseen korostusvalaistukseen ja julkisivuvalaistukseen tarkoitettujen valaisimien (UniFlood C, M ja G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString ja UniBar) yhteydessä. DMX-ohjauslaitevalikoimaan sisältyy pääohjain, itsenäinen ohjain, aliohjaimia, DMX-vahvistin ja DMX-osoitelaite. Pääohjain: teollisuustietokone, joka voi ohjata jopa 6 000:ta DMX-erillisympäristöä. Itsenäinen ohjain: keskisuuriin kokonaisuuksiin enintään 700:n DMX-erillisympäristön ohjaamiseen. Johdotusvarusteisiin sisältyvät syöttö- ja välikaapelit uros- ja naarasliittimillä (IP67) sekä päätysuojukset. Osoitinlaite: kädessä pidettävä laite, joka kirjoittaa DMX-osoitteet koko asennusympäristöön muutamassa minuutissa. DMX-vahvistin: pienikokoinen IP65-luokituksella varustettu, vähän tehoa kuluttava toistin, joka vahvistaa DMX-signaalin kantamaa 100 metriä.

### Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot		Kokonaisleveys	
Tulojännite	6–24 DC V		88,15 mm
Verkkotaajuus	- Hz	Kokonaiskorkeus	30 mm
		Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	30 x 88 x 122 mm
		Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
		Lisävarusteen väri	Black
Mekaaniset tiedot ja runko			
Kokonaispituus	122,4 mm		

## ZXP399 DMX -ohjausjärjestelmät ja lisävarusteet

Nettopaino	0,260 kg	12NC-koodi	911401746102
<b>Merkinnät ja luokitukset</b>		12NC-koodi	911401746102
CE-merkintä	Kyllä	Pakkauksia laatikossa	1
<b>Tuotetiedot</b>		Tuotepakkauksen EAN-koodi	8719514945265
Tuoteversion nimi	ZXP399 Addressing Kit DMX	Tuotepakkausten määrä laatikossa	12
Tuoteversion nimi	ZXP399 Addressing Kit DMX	Laatikon EAN-koodi	8719514945265
EOC-koodi	871951494526599		

### Mittapiirros

