UniFlood M G2

BVP353 18LED 27K 220V L21 45

UniFlood M G2, 2985 lm, 40 W, 827 branco quente, Classe de segurança I

O Philips UniFlood M gen2 é um projetor LED arquitetónico económico que foi concebido para aplicações de iluminação de fachadas, paisagismo e exteriores. O design robusto, modular e retangular apresenta óticas altamente eficientes, tornando-o ideal para iluminar tudo, desde fachadas e pontes de vários andares até marcos turísticos e monumentos. Este projetor LED está disponível em branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco regulável. É fornecido com seis lentes de difusão diferentes, que vão desde projetor de foco estreito a amplo e a opção de controlo por DMX512/RDM. Um projetor verdadeiramente modular que oferece a arquitetos e designers a liberdade para explorarem uma ampla gama de conceitos e designs sem limitações.

Avisos e Segurança

- Apenas para utilização no exterior.

Dados do produto

Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Tecnologia de iluminação	LED
Escala de valor	Performance

Características técnicas da luz	
Fluxo Luminoso	2.985 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	75 lm/W
Índice de Restituição Cromática (IRC)	>80
Cor da fonte de luz	827 branco quente
Área projetada eficaz	0,034 m²

Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Consumo de Energia	40 W
Fator de potência (Fração)	0.85
Ligação	Fios/cabos flexíveis
Cabo	Cabo sem ficha, 3 polos

UniFlood M G2

Classe de proteção IEC	Classe de segurança I

Controlos e regulação

Regulável	Não
Interface de controlo	-

Características mecânicas e compartimento

Material do corpo	Alumínio extrudido
Material do difusor ótico	Acrílico
Cor do compartimento	Cinza escuro
Comprimento global	210 mm
Largura total	140 mm
Altura total	149 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	149 x 140 x 210 mm
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [1 J]
Tipo de difusor ótico	Vidro transparente
Peso líquido (Peça)	2,600 kg

Aprovação e aplicação

Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Marca CE	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-40 a +50 °C

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	4 SDCM
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BVP353 18LED 27K 220V L21 45
Nome do produto completo	BVP353 18LED 27K 220V L21 45
Código do produto completo	871951492562599
Código de encomenda	92562599
N.º material (12NC)	911401746413
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8719514925625
Numerador – Embalagens por caixa exterior	8
EAN/UPC - Caso	8719514925625

Desenho dimensional



© 2025 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.