UniFlood M G2

BVP353 24LED RGB 220V L24 10 DMX

UniFlood M G2, 2085 lm, 50 W, RGB, Dynamic DMX/RDM, Klasa bezpieczeństwa I

Philips UniFlood M gen2 to oszczędne ekonomicznie i dopuszczone do użytku zewnętrznego oświetlenie projektorowe LED do obiektów architektonicznych; zostało opracowane z myślą o oświetleniu elewacji, krajobrazu i zewnętrznym oświetleniu projektorowym. Solidna, modułowa konstrukcja w kształcie prostokąta posiada wysoce wydajny układ optyczny, dzięki czemu idealnie nadaje się do oświetlania wielopiętrowych fasad, mostów, zabytków i pomników. To oświetlenie projektorowe LED jest dostępne w kolorze białym, kolorach monochromatycznych, RGB, RGBW oraz w regulowanej bieli. Dostępnych jest sześć różnych soczewek rozpraszających — od punktu wąskiego po szeroki projektorowy — oraz opcja z interfejsem sterownika DMX512/RDM. Jest to prawdziwie modułowe oświetlenie projektorowe, który zapewnia architektom i projektantom nieograniczoną swobodę projektowania.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Wyłącznie do użytku na zewnątrz.

Dane produktu

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Lighting Technology	LED
Tier	Wydajność

Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	2 085 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	-
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	42 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Barwa źródła światła	RGB
Efektywny obszar projekcji	0,038 m²

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz

UniFlood M G2

Zużycie energii	50 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Przewody przyłączeniowe/linki nośne oraz 2 szybkozłączki 4-biegunowe
Przewód	Przewód 0,5 m bez wtyczki 3-biegunowej i 2 przewody 0,5 m ze złączką 4-biegunową
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
Interfejs sterownika	Dynamic DMX/RDM

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Aluminium tłoczone
Materiał klosza/soczewki	Akrylowe
Kolor Korpusu	Ciemnoszary
Całkowita długość	238 mm
Całkowita szerokość	140 mm
Całkowita wysokość	149 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	149 x 140 x 238 mm
Kod stopnia ochrony	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK06 [1 J]
Typ klosza	Szyba przezroczysta

Waga netto (szt.)	3,000 kg

Certyfikaty i zastosowania

Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Znak CE	Tak
Zakres temperatury otoczenia	Od –40°C do +50°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	BVP353 24LED RGB 220V L24 10 DMX
Pełna nazwa produktu	BVP353 24LED RGB 220V L24 10 DMX
Full EOC	871951492577999
Kod zamówienia	92577999
Materiał Nr (12NC)	911401746563
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514925779
Numerator - Packs per outer box	8
EAN/UPC – Opakowanie	8719514925779

Rysunki techniczne



© 2025 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.