# UniFlood M G2

## BVP353 24LED 27K 220V L24 15

UniFlood M G2, 3795 lm, 50 W, 827 barwa ciepło-biała, Klasa bezpieczeństwa I

Philips UniFlood M gen2 to oszczędne ekonomicznie i dopuszczone do użytku zewnętrznego oświetlenie projektorowe LED do obiektów architektonicznych; zostało opracowane z myślą o oświetleniu elewacji, krajobrazu i zewnętrznym oświetleniu projektorowym. Solidna, modułowa konstrukcja w kształcie prostokąta posiada wysoce wydajny układ optyczny, dzięki czemu idealnie nadaje się do oświetlania wielopiętrowych fasad, mostów, zabytków i pomników. To oświetlenie projektorowe LED jest dostępne w kolorze białym, kolorach monochromatycznych, RGB, RGBW oraz w regulowanej bieli. Dostępnych jest sześć różnych soczewek rozpraszających — od punktu wąskiego po szeroki projektorowy — oraz opcja z interfejsem sterownika DMX512/RDM. Jest to prawdziwie modułowe oświetlenie projektorowe, który zapewnia architektom i projektantom nieograniczoną swobodę projektowania.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Wyłącznie do użytku na zewnątrz.

## Dane produktu

| Informacje ogólne | |
|---|---|
| **W zestawie sterownik** | Tak |
| **Lighting Technology** | LED |
| **Tier** | Wydajność |

| Dane techniczne oświetlenia | |
|---|---|
| **Strumień Świetlny** | 3 795 lm |
| **Skorelowana temperatura barwowa (Nom)** | 2700 K |
| **Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)** | 76 lm/W |
| **Wskaźnik oddawania barw (CRI)** | >80 |
| **Barwa źródła światła** | 827 barwa ciepło-biała |
| **Efektywny obszar projekcji** | 0,038 m² |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| **Napięcie wejściowe** | 220 do 240 V |
| **Częstotliwość linii** | 50 to 60 Hz |
| **Zużycie energii** | 50 W |
| **Współczynnik mocy (ułamek)** | 0.9 |

# UniFlood M G2

| | |
|---|---|
| **Połączenie** | Przewody/kable przyłączeniowe |
| **Przewód** | Przewód bez wtyczki 3-biegunowej |
| **Klasa ochrony IEC** | Klasa bezpieczeństwa I |

## Układy sterowania i ściemnianie

| | |
|---|---|
| **Z możliwością przyciemniania** | Nie |
| **Interfejs sterownika** | - |

## Mechanika i korpus

| | |
|---|---|
| **Materiał Korpusu** | Aluminium tłoczone |
| **Materiał klosza/soczewki** | Akrylowe |
| **Kolor Korpusu** | Ciemnoszary |
| **Całkowita długość** | 238 mm |
| **Całkowita szerokość** | 140 mm |
| **Całkowita wysokość** | 149 mm |
| **Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)** | 149 x 140 x 238 mm |
| **Kod stopnia ochrony** | IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne] |
| **Mech. kod ochrony przed uderzeniami** | IK06 [1 J] |
| **Typ klosza** | Szyba przezroczysta |
| **Waga netto (szt.)** | 3,000 kg |

## Certyfikaty i zastosowania

| | |
|---|---|
| **Oznaczenie palności** | Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności |
| **Znak CE** | Tak |
| **Zakres temperatury otoczenia** | Od –40°C do +50°C |

## Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

| | |
|---|---|
| **Tolerancja strumienia świetlnego** | +/-10% |
| **Początkowa chromatyczność** | 4 SDCM |
| **Tolerancja zużycia energii** | +/-10% |

## Dane techniczne produktu

| | |
|---|---|
| **Nazwa produktu na zamówieniu** | BVP353 24LED 27K 220V L24 15 |
| **Pełna nazwa produktu** | BVP353 24LED 27K 220V L24 15 |
| **Full EOC** | 871951492580999 |
| **Kod zamówienia** | 92580999 |
| **Materiał Nr (12NC)** | 911401746593 |
| **Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu** | 1 |
| **EAN/UPC – Produkt/opakowanie** | 8719514925809 |
| **Numerator - Packs per outer box** | 8 |
| **EAN/UPC – Opakowanie** | 8719514925809 |

## Rysunki techniczne



# UniFlood M G2

© 2025 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2025, Listopad 28 - Dane wkrótce ulegną zmianie