

# PHILIPS

## Lighting



# UniFlood M G2

## BVP353 24LED 40K 220V L24 30 DMX

UniFlood M G2, 4390 lm, 50 W, 840 nötr beyaz, Dynamic DMX/RDM, Güvenlik sınıfı I

Philips UniFlood M gen2, cephe, peyzaj ve dış mekan projektör aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, uygun maliyetli, dış mekana uygun mimari bir LED projektördür. Sağlam, modüler, dikdörtgen tasarım, yüksek verimli optiklere sahiptir ve çok katlı cepheler ve köprülerden kent simgelerine ve anıtlara kadar her şeyi aydınlatmak için idealdir. Bu LED projektör beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz renklerde mevcuttur. Dar noktadan geniş aydınlatmaya kadar değişen altı farklı dağınık lensle birlikte gelir ve DMX512/RDM kontrol seçeneğine sahiptir. Mimarlara ve tasarımcılara çok çeşitli konseptleri ve tasarımları hiçbir sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü veren gerçekten modüler bir projektördür.

### Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca dış mekanda kullanım için.

### Ürün veri

Genel Bilgiler		Etkili projeksiyon alanı	
Tertibat dahildir	Evet	0,038 m <sup>2</sup>	
Aydınlatma Teknolojisi	LED	Çalıştırma ve Elektrik	
Değer merdiveni	Performans	Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Işık Teknik Ayrıntıları		Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Işık Akısı	4.390 lm	Güç Tüketimi	50 W
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K	Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	88 lm/W	Bağlantı	Boştaki kablo uçları/kablolar ve 4 kutuplu 2 itmeli konnektör
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80	Kablo	3 kutuplu fişsiz 0,5 m uzunluğunda Kablo ve 4 kutuplu konektörlü 0,5 m uzunluğunda 2 Kablo
Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz		

## UniFlood M G2

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
<b>Kontroller ve Dim Etme</b>	
Dim Edilebilir	Evet
Kontrol arayüzü	Dynamic DMX/RDM
<b>Mekanik ve Muhafaza</b>	
Muhafaza Malzemesi	Çekilmiş alüminyum
Optik kapak malzemesi	Akrilat
Muhafaza Rengi	Koyu gri
Toplam uzunluk	238 mm
Genel genişlik	140 mm
Genel yükseklik	149 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	149 x 140 x 238 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Optik kapak tipi	Şeffaf cam
Net Ağırlık (Parça Başı)	3.000 kg
<b>Onay ve Uygulama</b>	
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için

CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C
<b>Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)</b>	
Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	4 SDCM
Güç tüketimi toleransı	+/-10%
<b>Ürün Verileri</b>	
Sipariş ürün adı	BVP353 24LED 40K 220V L24 30 DMX
Tam ürün adı	BVP353 24LED 40K 220V L24 30 DMX
Tam ürün kodu	871951492594699
Sipariş kodu	92594699
Malzeme No. (12NC)	911401746733
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514925946
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	8
EAN/UPC - Kutu	8719514925946

### Boyutlu çizim

