UniFlood M G2

BVP353 36LED 40K 220V L35 15

UniFlood M G2, 7270 lm, 80 W, 840 neutral white, Keamanan kelas I

Philips UniFlood M gen2 adalah lampu sorot LED arsitektur eksterior hemat biaya yang dirancang untuk aplikasi lampu sorot di fasad, lanskap, dan luar ruangan. Desain persegi panjang yang kukuh, modular, menampilkan optik yang sangat efisien, menjadikannya ideal untuk menerangi segala sesuatu mulai dari fasad bertingkat dan jembatan hingga landmark dan monumen. Lampu sorot LED ini tersedia dalam warna putih, warna monokromatik, RGB, RGBW, dan putih dapat diatur. Hadir dengan enam lensa spread berbeda mulai dari titik sempit hingga sorot lebar dan memiliki opsi kontrol DMX512/RDM. Lampu sorot yang benar-benar modular dan memberikan kebebasan kepada arsitek dan desainer untuk menjelajahi berbagai konsep dan desain tanpa batasan.

Warnings and Safety

- Hanya untuk penggunaan luar ruangan.

Product data

Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya
Teknologi Pencahayaan	LED
Tangga penawaran	Kinerja

Teknis Lampu	
Flux Cahaya	7.270 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	91 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	>80
Warna sumber cahaya	840 neutral white
Area proyeksi efektif	0,056 m²

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Konsumsi Daya	80 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.95
Koneksi	Kabel/kawat penghubung
Kabel	Kabel tanpa konektor 3 pin

UniFlood M G2

Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Tidak
Antarmuka kontrol	-

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium menekan
Material penutup optik	Akrilat
Warna Housing	Abu-abu gelap
Panjang keseluruhan	348 mm
Lebar keseluruhan	140 mm
Tinggi keseluruhan	149 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	149 x 140 x 348 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK06 [1 J]
Tipe penutup optik	Kaca bening
Berat Bersih (Bagian)	4,500 kg

Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	4 SDCM
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	BVP353 36LED 40K 220V L35 15
Nama lengkap produk	BVP353 36LED 40K 220V L35 15
Kode produk lengkap	871951492654799
Kode urutan	911401747333
No. Material (12NC)	911401747333
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8719514926547
Numerator - Pak per kotak bagian luar	4
EAN/UPC - Kantung	8719514926547

Dimensional drawing



© 2025 Signify Holding Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.