



# UniFlood M G2

## BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX

UniFlood M G2, 6810 lm, 120 W, RGBW, Dynamic DMX/RDM, Güvenlik sınıfı I

Philips UniFlood M gen2, cephe, peyzaj ve dış mekan projektör aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, uygun maliyetli, dış mekana uygun mimari bir LED projektördür. Sağlam, modüler, dikdörtgen tasarım, yüksek verimli optiklere sahiptir ve çok katlı cepheler ve köprülerden kent simgelerine ve anıtlara kadar her şeyi aydınlatmak için idealdir. Bu LED projektör beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz renklerde mevcuttur. Dar noktadan geniş aydınlatmaya kadar değişen altı farklı dağınık lensle birlikte gelir ve DMX512/RDM kontrol seçeneğine sahiptir. Mimarlar ve tasarımcılara çok çeşitli konseptleri ve tasarımları hiçbir sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü veren gerçekten modüler bir projektördür.

### Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca dış mekanda kullanım için.

### Ürün veri

Genel Bilgiler		Etkili projeksiyon alanı	
Tertibat dahildir	Evet		0,078 m <sup>2</sup>
Aydınlatma Teknolojisi	LED	Çalıştırma ve Elektrik	
Değer merdiveni	Performans	Giriş Voltajı	220 ila 240 V
		Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Işık Teknik Ayrıntıları		Güç Tüketimi	120 W
Işık Akısı	6.810 lm	Güç Faktörü (Kesir)	0.9
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	-	Bağlantı	Boştaki kablo uçları/kablolar ve 4 kutuplu 2 itmeli konnektör
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	57 lm/W	Kablo	3 kutuplu fişsiz 0,5 m uzunluğunda Kablo ve 4 kutuplu konektörlü 0,5 m uzunluğunda 2 Kablo
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80		
Işık kaynağı rengi	RGBW		

## UniFlood M G2

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
<b>Kontroller ve Dim Etme</b>	
Dim Edilebilir	Evet
Kontrol arayüzü	Dynamic DMX/RDM
<b>Mekanik ve Muhafaza</b>	
Muhafaza Malzemesi	Çekilmiş alüminyum
Optik kapak malzemesi	Akrilat
Muhafaza Rengi	Koyu gri
Toplam uzunluk	486 mm
Genel genişlik	140 mm
Genel yükseklik	149 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	149 x 140 x 486 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Optik kapak tipi	Şeffaf cam
Net Ağırlık (Parça Başı)	6,200 kg
<b>Onay ve Uygulama</b>	
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için

CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C
<b>Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)</b>	
Işık akısı toleransı	+/-10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%
<b>Ürün Verileri</b>	
Sipariş ürün adı	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX
Tam ürün adı	BVP353 60LED RGBNW 220V L50 30 DMX
Tam ürün kodu	871951492741499
Sipariş kodu	92741499
Malzeme No. (12NC)	911401748203
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514927414
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	4
EAN/UPC - Kutu	8719514927414

### Boyutlu çizim

