



UniFlood M G2

BVP354 96LED 30K 220V L40 10

UniFlood M G2, 16555 lm, 200 W, 830 teplá biela, Bezpečnostná trieda I

Philips UniFlood M gen2 je cenovo výhodný LED svetlomet na architektonické osvetlenie navrhnutý na použitie v exteriéri. Je určený na osvetlenie fasád budov, krajiny a vonkajších priestorov svetlometmi. Odolná modulárna pravouhlá konštrukcia je vybavená optikou s vysokou účinnosťou, vďaka čomu je tento svetlomet ideálny na osvetlenie všetkých objektov, od fasád viacpodlažných budov a mostov až po pamiatky a pamätihodnosti. Tento LED svetlomet je k dispozícii s bielym, jednofarebným, RGB, RGBW alebo nastaviteľným bielym svetlom. Dodáva sa so šiestimi rôznymi šošovkami rozptyľujúcimi svetlo – od úzkej bodovej po širokouhlú – a môže byť vybavený rozhraním DMX512/RDM. Ide o skutočne modulárny svetlomet, ktorý poskytuje architektom a dizajnérom slobodu pri neobmedzenom využívaní celého radu koncepcií a návrhov.

Varovanie a ochrana

- Len na exteriérové použitie.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Vrátane napájacia	Áno
Technológia osvetlenia	LED
Hodnotový rebriček	Výkon
Svetelné technické	
Svetelný tok	16 555 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	83 lm/W
Index podania farieb (CRI)	>80

Farba svetelného zdroja	830 teplá biela
Účinná vystavená plocha	0,129 m ²
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sietová frekvencia	50 to 60 Hz
Nárazový prúd	60 A
Spotreba	200 W
Účinnosť (zlomok)	0.95
Zapojenie	Voľný privod/káble

UniFlood M G2

Kábel	Kábel bez 3-pólovej zástrčky
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Riadiace rozhranie	-
Mechanické časti a teleso	
Materiál telesa	Lisovaný hliník
Materiál optického krytu	Akrylát
Farba telesa	Tmavosivá
Celková dĺžka	403 mm
Celková šírka	304 mm
Celková výška	231 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	231 x 304 x 403 mm
Krytie IP	IP66 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK06 [1 J]
Typ optického krytu	Číre sklo
Čistá hmotnosť (kus)	11,500 kg
Schválenie a použitie	
Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch

Značka CE	Áno
Rozsah okolitých teplôt	-40 až +50 °C
Počiatkový výkon (súlady s požiadavkami IEC)	
Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatková chromatickosť	4 SDCM
Tolerancia spotreby	+/-10%
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	BVP354 96LED 30K 220V L40 10
Úplný názov produktu	BVP354 96LED 30K 220V L40 10
Úplný kód produktu	871951492788900
Objednávkový kód	92788900
Č. materiálu (12NC)	911401748673
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8719514927889
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8719514927889

Rozmerový obrázok

