



UniFlood M G2

BVP354 96LED RGBNW 220V L40 15 DMX

UniFlood M G2, 11520 lm, 200 W, RGBW, DMX/RDM dinâmico, Classe de segurança I

O UniFlood M 2ª geração da Philips é uma luz de inundação LED arquitetônica, de ótimo custo-benefício, com formato retangular para uso externo, projetada para aplicações de iluminação externa, fachadas e paisagens. O design robusto, modular e retangular apresenta ótica altamente eficiente, tornando-o ideal para iluminar tudo, desde fachadas e pontes de vários andares até pontos de referência e monumentos. Este projetor LED está disponível em branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco sintonizável. Ele vem com seis lentes de propagação diferentes, variando de refletor estreito a fecho largo e possui opção de controle DMX512/RDM. Um projetor verdadeiramente modular que dá aos arquitetos e designers a liberdade de explorar uma ampla gama de conceitos e designs sem limitações.

Avisos e Segurança

- Apenas para uso externo.

Dados do produto

Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Lighting Technology	LED
Escala de valor	Desempenho

Dados técnicos de luz	
Fluxo luminoso	11.520 lm
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	-
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	58 lm/W

Color rendering index (CRI)	>80
Cor da fonte de luz	RGBW
Área projetada efetiva	0,129 m ²

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Corrente de irrupção	60 A
Consumo de energia	200 W
Fator de potência (fração)	0.95

UniFlood M G2

Conexão	Cabos/fios suspensos e dois conectores de botão de quatro polos
---------	---

Cabo	Cabo de 0,5 m sem plugue com três polos e 2 cabos de 0,5 m com conector com quatro polos
------	--

Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
---------------------	-----------------------

Controles e dimerização

Regulável	Sim
-----------	-----

Interface de controle	DMX/RDM dinâmico
-----------------------	------------------

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Alumínio extrudado
---------------------------	--------------------

Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Acrilato
--	----------

Cor do compartimento	Cinza escuro
----------------------	--------------

Comprimento geral	403 mm
-------------------	--------

Largura total	304 mm
---------------	--------

Altura geral	231 mm
--------------	--------

Dimensões (altura x largura x profundidade)	231 x 304 x 403 mm
---	--------------------

Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
-------------------------------	---

Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [1 J]
---	------------


Tipo de acessório de difusor ótico	Vidro claro
------------------------------------	-------------

Peso líquido (peça)	11,500 kg
---------------------	-----------

Aprovação e aplicação

Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
--------------------------	--

Desenho dimensional



Marca CE	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 50 °C

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
------------------------------	--------

Tolerância de consumo de energia	+/-10%
----------------------------------	--------

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 15 DMX
------------------------------	------------------------------------

Nome do produto completo	BVP354 96LED RGBNW 220V L40 15 DMX
--------------------------	------------------------------------

Full EOC	871951492804600
----------	-----------------

Descrição do código local	LUMINARIA LED BVP354 96LEDRGBNWL4015DMX
---------------------------	--

Código de encomenda	911401748833
---------------------	--------------

Nº do material (12NC)	911401748833
-----------------------	--------------

Código local	911401748833
--------------	--------------

Numerador — Quantidade por embalagem	1
--------------------------------------	---

EAN/UPC - produto/caixa	8719514928046
-------------------------	---------------

Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
---	---

EAN/UPC - caixa	8719514928046
-----------------	---------------

UniFlood M G2



© 2024 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2024, Abril 4 - Dados sujeitos a alteração