# UniFlood M G2

## BVP354 96LED 27K 220V L40 45

UniFlood M G2, 16665 lm, 200 W, 827 blanc chaud, Classe électrique I

Philips UniFlood M gen2 est un projecteur LED architectural économique pour l'extérieur, conçu pour les applications d'éclairage par projection sur façade, paysage et extérieur. Sa conception rectangulaire robuste et modulaire offre des optiques très efficaces, ce qui le rend idéal pour tout éclairer, qu'il s'agisse de façades à plusieurs étages, de ponts, de lieux d'intérêt touristiques ou de monuments. Ce projecteur LED est disponible en blanc, couleurs monochromes, RGB, RGBW et blanc réglable. Il est fourni avec six lentilles diffuses différentes allant du spot intensif au projecteur extensif et dispose d'une option de contrôle DMX512/RDM. Il s'agit d'un projecteur véritablement modulaire qui offre aux architectes et aux designers la liberté d'explorer de nombreux concepts et de concevoir sans limites.

### Mises en garde et sécurité

- Pour une utilisation en extérieur uniquement.

### Données du produit

| Informations générales | |
|---|---|
| **Driver inclus** | Oui |
| **Type de lampe** | LED |
| **Valeur ajoutée** | Performance |

| Données techniques de l'éclairage | |
|---|---|
| **Flux lumineux** | 16.665 lm |
| **Température de couleur corrélée (nom.)** | 2700 K |
| **Efficacité lumineuse (nominale)** | 83 lm/W |
| **Indice de rendu de couleur (IRC)** | >80 |
| **Température de couleur** | 827 blanc chaud |
| **Surface projetée effective** | 0,129 m² |

| Fonctionnement et électricité | |
|---|---|
| **Tension d'entrée** | 220 à 240 V |
| **Fréquence linéaire** | 50 to 60 Hz |
| **Courant d'appel** | 60 A |
| **Consommation électrique** | 200 W |
| **Facteur de puissance (fraction)** | 0.95 |
| **Connexion** | Fils/câbles volants |

# UniFlood M G2

| | |
|---|---|
| **Câble** | Câble sans prise 3 pôles |
| **Classe de protection CEI** | Classe électrique I |

## Commandes et gradation

| | |
|---|---|
| **Variation de l'intensité lumineuse** | Non |
| **Interface de commande** | - |

## Mécanique et boîtier

| | |
|---|---|
| **Matériaux du corps** | Aluminium extrudé |
| **Matériaux du cache optique/de la lentille** | Acrylate |
| **Couleur du corps** | Gris foncé |
| **Longueur totale** | 403 mm |
| **Largeur totale** | 304 mm |
| **Hauteur totale** | 231 mm |
| **Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)** | 231 x 304 x 403 mm |
| **Indice de protection** | IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
| **Protection contre les chocs mécaniques** | IK06 [1 J] |
| **Type de cache optique/de lentille** | Verre transparent |
| **Poids net (pièce)** | 11,500 kg |

## Approbation et application

| | |
|---|---|
| **Inflammabilité** | Pour montage sur surfaces normalement inflammables |

| | |
|---|---|
| **Marquage CE** | Oui |
| **Gamme de températures ambiantes** | -40 à +50 °C |

## Performances initiales

| | |
|---|---|
| **Tolérance de flux lumineux** | +/-10% |
| **Chromaticité initiale** | 4 SDCM |
| **Tolérance de consommation électrique** | +/-10% |

## Données du produit

| | |
|---|---|
| **Nom du produit de la commande** | BVP354 96LED 27K 220V L40 45 |
| **Nom de produit complet** | BVP354 96LED 27K 220V L40 45 |
| **Code EOC** | 871951492814500 |
| **Code de commande** | 8719514928145 |
| **Code 12NC** | 911401748933 |
| **Numérateur - Quantité par kit** | 1 |
| **Code EAN – Produit/Boîte** | 8719514928145 |
| **Conditionnement par carton** | 1 |
| **Codes EAN/UPC - Boîte** | 8719514928145 |

## Schéma dimensionnel



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.