



UniFlood M G2

BVP354 96LED 40K 220V L40 45 DMX

UniFlood M G2, 17890 lm, 200 W, 840 neutrálna biela,
Dynamické DMX/RDM, Bezpečnostná trieda I

Philips UniFlood M gen2 je cenovo výhodný LED svetlomet na architektonické osvetlenie navrhnutý na použitie v exteriéri. Je určený na osvetlenie fasád budov, krajiny a vonkajších priestorov svetlometmi. Odolná modulárna pravouhlá konštrukcia je vybavená optikou s vysokou účinnosťou, vďaka čomu je tento svetlomet ideálny na osvetlenie všetkých objektov, od fasád viacpodlažných budov a mostov až po pamiatky a pamätihodnosti. Tento LED svetlomet je k dispozícii s bielym, jednofarebným, RGB, RGBW alebo nastaviteľným bielym svetlom. Dodáva sa so šiestimi rôznymi šošovkami rozptyľujúcimi svetlo – od úzkej bodovej po širokouhlú – a môže byť vybavený rozhraním DMX512/RDM. Ide o skutočne modulárny svetlomet, ktorý poskytuje architektom a dizajnérom slobodu pri neobmedzenom využívaní celého radu koncepcií a návrhov.

Varovanie a ochrana

- Len na exteriérové použitie.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Vrátane napájacia	Áno
Technológia osvetlenia	LED
Hodnotový rebriček	Výkon
Svetelné technické	
Svetelný tok	17 890 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	89 lm/W
Index podania farieb (CRI)	>80

Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela
Účinná vystavená plocha	0,129 m ²
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Nárazový prúd	60 A
Spotreba	200 W
Účinnosť (zlomok)	0.95

UniFlood M G2

Zapojenie	Voľný privod/káble a 2 zástrčné konektory, 4-pólové
Kábel	0,5 m kábel bez 3-pólovej zástrčky a 2 káble s dĺžkou 0,5 m so 4-pólovým konektorom
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
Riadiace rozhranie	Dynamické DMX/RDM

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Lisovaný hliník
Materiál optického krytu	Akrylát
Farba telesa	Tmavosivá
Celková dĺžka	403 mm
Celková šírka	304 mm
Celková výška	231 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	231 x 304 x 403 mm
Krytie IP	IP66 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK06 [1 J]
Typ optického krytu	Číre sklo
Čistá hmotnosť (kus)	11,500 kg

Schválenie a použitie

Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
Značka CE	Áno
Rozsah okolitých teplôt	-40 až +50 °C

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatočná chromatickosť	4 SDCM
Tolerancia spotreby	+/-10%

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	BVP354 96LED 40K 220V L40 45 DMX
Úplný názov produktu	BVP354 96LED 40K 220V L40 45 DMX
Úplný kód produktu	871951492819000
Objednávkový kód	92819000
Č. materiálu (12NC)	911401748983
Čítateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8719514928190
Čítateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8719514928190

Rozmerový obrázok

